


Catena semplice al metro



Passo
4.0 a 19.05 mm

Acciaio

- **Compatibile con i pignoni semplici del catalogo**
- Fornita a multipli di 1 metro, 5 metri (in rotoli) o in bobina (30 metri o 50 metri) in base ai codici




Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

Accessori

- Braccio TRE e pignone tenditore PTR (vol. 2 da p.232 a p.233)



*Nuovo
in bobina
di catena*

SCONTI PER QUANTITÀ ^A

N. metri	1+	10+	25+	55+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ ^B

N. metri	1+	100+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Passo DIN	P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Prezzo unit al metro
In rotolo di catena										
SUA-4	-	4,00	2,70	2,50	6,8	4,1	-	1,8	1 metro	✓ A 260,16 €
SUA-6/M	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	5 metri	✓ A 12,89 €
SUA-250/M	-	6,35	3,30	3,30	8,0	6,0	-	4	5 metri	✓ A 15,80 €
SBR-8/M	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	5 metri	✓ A 12,86 €
SBR-375/M	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	5 metri	✓ A 8,24 €
SBR-500/M	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	5 metri	✓ A 7,97 €
SBR-625/M	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	5 metri	✓ A 9,94 €
SBR-750/M	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	5 metri	✓ A 12,78 €
In bobina di catena										
SUA-6/M/T	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	50 metri	- B 11,30 €
SBR-8/MT	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	50 metri	- B 10,28 €
SBR-375/M/T	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	50 metri	- B 6,30 €
SBR-500/M/T	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	50 metri	- B 5,99 €
SBR-625/M/T	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	30 metri	- B 8,19 €
SBR-750/M/T	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	30 metri	- B 11,60 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC
Ct Meca

- Attacco rapido

Maglia di giunzione:

es.: **SUA-4/L**


Falsa maglia: a partire dal passo

9,52mm, es.: **SBR-375/LC**

- Venduto a multipli, contattateci


Accessori

- Catene semplici in acciaio **SUA** e **SBR**
(vol. 2 p.222)



SUA/L SBR/L

SBR/LC



Maglia di giunzione

Falsa maglia

SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+	55 +
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Passo				Stock*	Stock*	Prezzo unit.
Maglia di giunzione	Falsa maglia	DIN	P (mm)	Per catena	Maglia di giunzione	Falsa maglia	da 1 a 9
SUA-4/L	-	-	4,00	SUA-4	✓	-	13,18 € -
SUA-6/L	-	04-1	6,00	SUA-6	✓	-	0,92 € -
SUA-250/L	-	-	6,35	SUA-250	✓	-	1,06 € -
SBR-8/L	-	05B-1	8,00	SBR-8	✓	-	1,19 € -
SBR-375/L	SBR-375/LC	06B-1	9,53	SBR-375	✓	✓	0,77 € 1,48 €
SBR-500/L	SBR-500/LC	08B-1	12,70	SBR-500	✓	✓	1,07 € 2,39 €
SBR-625/L	SBR-625/LC	10B-1	15,88	SBR-625	✓	✓	0,77 € 1,81 €
SBR-750/L	SBR-750/LC	12B-1	19,05	SBR-750	✓	✓	1,28 € 2,34 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Catena semplice al metro

Stock Inx



Passo
9.52 a 19.05 mm

Inox

- **Compatibile con i pignoni semplici del catalogo**
- **Fornita a multipli di 5 metri**

Accessori

- **Braccio BTE/SS e pignone (vol. 2 p.234)**
- **tenditore PTR/SS (vol. 2 p.232)**



SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	DIN	Passo P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Stock*	Prezzo unit al metro
SBS-375/M 06B-1		9,52	5,72	6,35	14,0	8,3	1,3	9	5 metri	✓	33,67 €
SBS-500/M 08B-1		12,70	7,75	8,51	18,7	11,8	1,6	18	5 metri	✓	38,88 €
SBS-625/M 10B-1		15,88	9,65	10,16	21,1	14,7	1,70	22,4	5 metri	✓	54,20 €
SBS-750/M 12B-1		19,05	11,68	12,07	24,5	16,1	1,85	29	5 metri	✓	62,14 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Inox

Passo
9.52 mm a 19.05mm

- **Attacco rapido**
Maglia di giunzione:
es.: **SBS-375/L**
Falsa maglia:
es.: **SBS-375/LC**
- **Venduto a multipli, contattateci**

Accessori


- Catene semplici inox SBS
(vol. 2 p.224)




SBS/L



SBS/LC



Maglia di giunzione



Falsa maglia

SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri Sc.	1+	10+	25+
	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice		DIN	Passo P (mm)	Per catena	Stock*	Stock*	Prezzo unit da 1 a 49	
Maglia di giunzione	Falsa maglia				Maglia di giunzione	Falsa maglia	Maglia di giunzione	Falsa maglia
SBS-375/L	SBS-375/LC	06B-1	9,52	SBS-375	✓	✓	2,84 €	2,87 €
SBS-500/L	SBS-500/LC	08B-1	12,70	SBS-500	✓	✓	2,70 €	4,66 €
SBS-625/L	SBS-625/LC	10B-1	15,88	SBS-625	✓	✓	4,36 €	3,31 €
SBS-750/L	SBS-750/LC	12B-1	19,05	SBS-750	✓	✓	2,24 €	7,08 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm