

Catena semplice al metro **inox**



Passo 9.52 a 19.05 mm

Inox

- DIN 8187 (Standard europeo)
- ISO 606
- Compatibile con i pignoni semplici del catalogo
- Fornita a multipli di 5 metri

Accessori

- Braccio BTE/SS e pignone tenditore PTR/SS




SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo -10%		Su richiesta

Codice	DIN	Passo P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Prezzo unit al metro
SBS-375/M 06B-1		9,52	5,72	6,35	14,0	8,3	1,3	9	5 metri	✓ 32,72 €
SBS-500/M 08B-1		12,70	7,75	8,51	18,7	11,8	1,6	18	5 metri	✓ 37,77 €
SBS-625/M 10B-1		15,88	9,65	10,16	21,1	14,7	1,70	22,4	5 metri	✓ 52,66 €
SBS-750/M 12B-1		19,05	11,68	12,07	24,5	16,1	1,85	29	5 metri	✓ 60,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RPPM
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura in acciaio



SH1
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



PCS_PA6
, 12.7mm (DIN 08B-1)




NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NK17
Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm



SEH
Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - acciaio



KS
Chiavetta in barre, Acciaio - in barre



NT122
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 32 a 85 Nm - a treni paral...



AT5-BAR
Barra dentata, AT5



CHM90
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 540 Nm



SER69K
Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare, Inox



AC156-157
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm

Prodotti correlati



SBS_L
Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - inox



SBS_L
Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox



BTESS
Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi



SBRtool
Chain tool, Drive chain maintenance tools