


Catena semplice al metro **inox**

Passo 9.52 a 19.05 mm


Inox

- DIN 8187 (Standard europeo)
- ISO 606
- Compatibile con i pignoni semplici del catalogo
- Fornita a multipli di 5 metri



Accessori

- Braccio BTE/SS e pignone tenditore PTR/SS



SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo -10%		Su richiesta

Codice	DIN	Passo P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Prezzo unit al metro
SBS-375/M 06B-1		9,52	5,72	6,35	14,0	8,3	1,3	9	5 metri	✓ 32,72 €
SBS-500/M 08B-1		12,70	7,75	8,51	18,7	11,8	1,6	18	5 metri	✓ 37,77 €
SBS-625/M 10B-1		15,88	9,65	10,16	21,1	14,7	1,70	22,4	5 metri	✓ 52,66 €
SBS-750/M 12B-1		19,05	11,68	12,07	24,5	16,1	1,85	29	5 metri	✓ 60,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHML40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



BLHT30

Rinvio angolare a T, da 1.65 a 4.40 Nm



HW_HT

Guida su semi-binari, Binario



BOXbeta

Box kit di spine beta, Box kit - beta



IBJss

Snodo angolare, Inox




DTR

Pignone dentatena, Ruota dentata in plastica



OP3

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4 cifre



PRF_JL6

Panel accessories, Guarnizione - Ø 6mm



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



RFK38B

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm



LRX

Guida lineare ai rulli, Carello - da 9410 N a 101000 N

Prodotti correlati



SBS_L

Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - inox



SBS_L

Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi



SBRtool

Chain tool, Drive chain maintenance tools