
Catena semplice al metro

Passo
4.0 a 19.05 mm

Acciaio

- ***Compatibile con i pignoni semplici del catalogo***
- *Fornita a multipli di 1 metro, 5 metri (in rotoli) o in bobina (30 metri o 50 metri) in base ai codici*



Opzioni


- *Passo americano (ASA) su richiesta*

Accessori

- *Braccio TRE e pignone tenditore* **PTR (vol. 2 *da p.232 a p.233*)**



Nuovo in bobina di catena



SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

N. metri	1+	10+	25+	55+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

N. metri	1+	100+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	DIN	Passo P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Stock*	Prezzo unit al metro
In rotolo di catena											
SUA-4	-	4,00	2,70	2,50	6,8	4,1	-	1,8	1 metro	✔	Ⓐ 260,16 €
SUA-6/M	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	5 metri	✔	Ⓐ 12,89 €
SUA-250/M	-	6,35	3,30	3,30	8,0	6,0	-	4	5 metri	✔	Ⓐ 15,80 €
SBR-8/M	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	5 metri	✔	Ⓐ 12,86 €
SBR-375/M	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	5 metri	✔	Ⓐ 8,24 €
SBR-500/M	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	5 metri	✔	Ⓐ 7,97 €
SBR-625/M	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	5 metri	✔	Ⓐ 9,94 €
SBR-750/M	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	5 metri	✔	Ⓐ 12,78 €
In bobina di catena											
SUA-6/M/T	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	50 metri	-	Ⓑ 11,30 €
SBR-8/M/T	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	50 metri	-	Ⓑ 10,28 €
SBR-375/M/T	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	50 metri	-	Ⓑ 6,30 €
SBR-500/M/T	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	50 metri	-	Ⓑ 5,99 €
SBR-625/M/T	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	30 metri	-	Ⓑ 8,19 €
SBR-750/M/T	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	30 metri	-	Ⓑ 11,60 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Giunzione per catena al metro

Acciaio

Passo
4.0 mm a 19.05 mm

- ***Attacco rapido***
  Maglia di giunzione:
  es.: **SUA-4/L**
  Falsa maglia: a partire dal passo 9,52mm, es.: **SBR-375/LC**
- *Venduto a multipli, contattateci*

Accessori


- *Catene semplici in acciaio* **SUA** *e* **SBR** **(vol. 2 p.222)**




SUA/L SBR/L



SBR/LC



Maglia di giunzione



Falsa maglia

SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+	55 +
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Maglia di giunzione	Codice Falsa maglia	DIN	Passo P (mm)	Per catena	Stock* Maglia di giunzione	Stock* Falsa maglia	Prezzo unit. da 1 a 9 Maglia di giunzione	Falsa maglia
SUA-4/L	-	-	4,00	SUA-4	✔	-	13,18 €	-
SUA-6/L	-	04-1	6,00	SUA-6	✔	-	0,92 €	-
SUA-250/L	-	-	6,35	SUA-250	✔	-	1,06 €	-
SBR-8/L	-	05B-1	8,00	SBR-8	✔	-	1,19 €	-
SBR-375/L	SBR-375/LC	06B-1	9,53	SBR-375	✔	✔	0,77 €	1,48 €
SBR-500/L	SBR-500/LC	08B-1	12,70	SBR-500	✔	✔	1,07 €	2,39 €
SBR-625/L	SBR-625/LC	10B-1	15,88	SBR-625	✔	✔	0,77 €	1,81 €
SBR-750/L	SBR-750/LC	12B-1	19,05	SBR-750	✔	✔	1,28 €	2,34 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Catena semplice al metro

Stock Inx


Passo
9.52 a 19.05 mm


Inox

- ***Compatibile con i pignoni semplici del catalogo***
- *Fornita a multipli di 5 metri*

Accessori

- *Braccio* **BTE/SS** *e pignone* **(vol. 2 p.234)**
  tenditore **PTR/SS** **(vol. 2 p.232)**





SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	DIN	Passo P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Stock*	Prezzo unit al metro
SBS-375/M	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,0	8,3	1,3	9	5 metri	✔	33,67 €
SBS-500/M	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,7	11,8	1,6	18	5 metri	✔	38,88 €
SBS-625/M	10B-1	15,88	9,65	10,16	21,1	14,7	1,70	22,4	5 metri	✔	54,20 €
SBS-750/M	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,5	16,1	1,85	29	5 metri	✔	62,14 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Giunzione per catena al metro


Inox

Passo
9.52 mm a 19.05mm

- ***Attacco rapido***
  Maglia di giunzione:
  es.: **SBS-375/L**
  Falsa maglia:
  es.: **SBS-375/LC**
- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori


- *Catene semplici inox* **SBS** **(vol. 2 *p.224*)**




SBS/L



SBS/LC



Maglia di giunzione



Falsa maglia

SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice			Passo		Stock*	Stock*	Prezzo unit da 1 a 49	
Maglia di giunzione	Falsa maglia	DIN	P (mm)	Per catena	Maglia di giunzione	Falsa maglia	Maglia di giunzione	Falsa maglia
SBS-375/L	SBS-375/LC	06B-1	9,52	SBS-375	✔	✔	2,84 €	2,87 €
SBS-500/L	SBS-500/LC	08B-1	12,70	SBS-500	✔	✔	2,70 €	4,66 €
SBS-625/L	SBS-625/LC	10B-1	15,88	SBS-625	✔	✔	4,36 €	3,31 €
SBS-750/L	SBS-750/LC	12B-1	19,05	SBS-750	✔	✔	2,24 €	7,08 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*