



- Giunto rigido per applicazione senza disallineamento
- Trasmissione affidabile della coppia
- Senza gioco
- Smontaggio semplice
- Con 8 viti di serraggio
- Non danneggia l'albero
- Materiali:
 - Acciaio
 - inox

acciaio o inox

**Info.**

- Sostituisce i giunti SC

SCONTI PER QTÀ inox

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	


SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØA	ØD	L	Vite di serraggio	Coppia max (Nm)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
Acciaio							
SC2-6	6	18	30	M3x8	30	✓	41,85 €
SC2-8	8	24	35	M3x10	50	✓	48,84 €
SC2-10	10	29	45	M4x12	100	✓	55,01 €
SC2-12	12	29	45	M4x12	100	✓	55,01 €
SC2-14	14	34	50	M5x16	190	✓	61,88 €
SC2-15	15	34	50	M5x16	190	✓	59,64 €
SC2-16	16	35	50	M5x16	190	✓	57,75 €
SC2-20	20	42	65	M6x16	350	✓	67,72 €
SC2-25	25	45	75	M6x16	390	✓	71,63 €
SC2-30	30	53	83	M6x18	475	✓	99,37 €
SC2-35	35	67	95	M8x25	1100	-	117,07 €
SC2-40	40	77	108	M8x25	1325	✓	158,94 €
SC2-50	50	85	124	M10x25	2250	-	205,23 €
inox							
SC2-6/SS	6	18	30	M3x8	25	✓	66,40 €
SC2-8/SS	8	24	35	M3x10	40	✓	67,72 €
SC2-10/SS	10	29	45	M4x12	90	✓	82,05 €
SC2-12/SS	12	29	45	M4x12	90	✓	96,02 €
SC2-14/SS	14	34	50	M5x16	160	-	109,96 €
SC2-15/SS	15	34	50	M5x16	160	✓	109,96 €
SC2-16/SS	16	35	50	M5x16	160	-	112,56 €
SC2-20/SS	20	42	65	M6x16	300	✓	149,46 €
SC2-25/SS	25	45	75	M6x16	325	✓	158,94 €
SC2-30/SS	30	53	83	M6x18	400	-	237,25 €
SC2-35/SS	35	67	95	M8x25	925	-	325,08 €
SC2-40/SS	40	77	108	M8x25	1100	-	455,59 €
SC2-50/SS	50	85	124	M10x25	1875	-	555,26 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AC

Pastrina di riscontro,
20mm



ALIDRP240

Alimentazione, 10 A



BPFss

Supporto a flangia
tonda a carico leggero
inox, Inox



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di
raccordo XY



BLHT60

Rinvio angolare a T,
da 26 a 70 Nm



BAG-MISS

Anello di serraggio
con intaglio e
maniglia a leva, Inox



PGB

Attrezzi, Porta attrezzi



BS2

Panamech, Multi-
Beam, Alluminio - con
vite a pressione



DTR

Pignone tendicatena,
Ruota dentata in



CSS

Snodo sferico,
acciaio/acciaio



MHXred

Manicotto di
riduzione, Esagonale -



IN2

Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



SC2

Giunto rigido in 2
parti, Ganascia di
serraggio