






- Serracavo piatto simplex o duplex
- Materiale:
Morsetto: acciaio Fe360B zincato bianco

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci



Simplex



Duplex

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	E	F	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
Simplex 1 bullone								
SCA1-02	2	18	12	5	8	-	0,50	0,46 €
SCA1-03	3	20	14	7	10	-	0,75	0,64 €
SCA1-04	4	22	17	8	12	-	1,15	0,73 €
SCA1-05	5	26	21	9	14	-	2,00	0,85 €
SCA1-06	6	30	25	10	17	-	3,00	0,94 €
Duplex 2 bulloni								
SCA2-02	2	37	13	5	8	20	1,10	0,77 €
SCA2-03	3	40	15	7	10	21	1,50	0,90 €
SCA2-04	4	43	17	7	13	22	2,50	1,02 €
SCA2-05	5	52	22	9	15	27	4,00	1,55 €
SCA2-06	6	60	26	9	18	33	6,00	1,76 €

Altri prodotti...



PTA40ssEB
Articolated foot whit
sheet metal base
Ø40, 3000N



NPTR_M
Morsetto con
maniglia, Regolabile



UTKswrr
Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



G01
Giunto cardanico
semplice,
Sollecitazioni normale



LVT
Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



S_ZZ
Cuscinetto radiale
a sfere, Inox



PX
Riduttore a ruota e
vite senza fine, Albero
doppio in uscita per
rid...



CHAR6035
Cerniera a molla,
avvitabile e saldabile



BOX-TOR-G
Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 3.00 x 1.50mm
a 30.20 x...



PRF_BP
Maniglia e battuta per
porta, Arresto per
porta a battente




CLSCLP
Forcella serie corta,
Corta acciaio



SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)

Prodotti correlati



CAB
Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



SCA
Serracavo, Acciaio



CCL
Capocorda ad
occhiello, Acciaio



SCE
Serracavo, Acciaio