





- Serracavo piatto simplex o duplex
- Materiale:
Morsetto: acciaio Fe360B zincato bianco

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci



Simplex



Duplex

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	E	F	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
Simplex 1 bullone								
SCA1-02	2	18	12	5	8	-	0,50	0,46 €
SCA1-03	3	20	14	7	10	-	0,75	0,64 €
SCA1-04	4	22	17	8	12	-	1,15	0,73 €
SCA1-05	5	26	21	9	14	-	2,00	0,85 €
SCA1-06	6	30	25	10	17	-	3,00	0,94 €
Duplex 2 bulloni								
SCA2-02	2	37	13	5	8	20	1,10	0,77 €
SCA2-03	3	40	15	7	10	21	1,50	0,90 €
SCA2-04	4	43	17	7	13	22	2,50	1,02 €
SCA2-05	5	52	22	9	15	27	4,00	1,55 €
SCA2-06	6	60	26	9	18	33	6,00	1,76 €

Altri prodotti...



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



GCL

Guida lineare a sfere Eco, economica



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



RFK58B

Riduttore ipoide inox, fino a 500 Nm




SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 82mm a 92mm



PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



RDE-W

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco




PPD

Pistoncino a molla, Per lamiera



PTA100ssEB

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



M2


Vite senza fine, Acciaio temprato



VTHA

Vite magnetica a testa esagonale, Acciaio

Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



SCA

Serracavo, Acciaio



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...