





- Serracavo piatto simplex o duplex
- Materiale:  
Morsetto: acciaio Fe360B zincato bianco

### Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci



Simplex



Duplex

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	E	F	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
<b>Simplex 1 bullone</b>								
SCA1-02	2	18	12	5	8	-	0,50	0,46 €
SCA1-03	3	20	14	7	10	-	0,75	0,64 €
SCA1-04	4	22	17	8	12	-	1,15	0,73 €
SCA1-05	5	26	21	9	14	-	2,00	0,85 €
SCA1-06	6	30	25	10	17	-	3,00	0,94 €
<b>Duplex 2 bulloni</b>								
SCA2-02	2	37	13	5	8	20	1,10	0,77 €
SCA2-03	3	40	15	7	10	21	1,50	0,90 €
SCA2-04	4	43	17	7	13	22	2,50	1,02 €
SCA2-05	5	52	22	9	15	27	4,00	1,55 €
SCA2-06	6	60	26	9	18	33	6,00	1,76 €

## Altri prodotti...



CHML50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm - Con limitatore ...



SLB5

Pistoncino a molla, Tutto inox



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



NPTR

Morsetto, Regolabile



GMC\_GMK\_BR

Morsetto porta guide, Piatto o tondo



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



SLH-M

Dado per bloccaggio a leva, Dado con estremità sferica



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



AZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



CHMX\_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine



EMAS


Antistatic knurled nut, Antistatic



NK17

Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm

## Prodotti correlati



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



SCA

Serracavo, Acciaio



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...