


- Serracavo piatto simplex o duplex
- Materiale: inox 316

Info.


- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!

inox



Simplex



Duplex

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	E	F	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
Simplex 1 bullone								
SCA1-02/SS	2	15	11	5,0	7	-	0,438	1,29 €
SCA1-03/SS	3	17	14	6,0	9	-	0,520	1,64 €
SCA1-04/SS	4	20	17	7,0	11	-	1,090	2,02 €
SCA1-05/SS	5	25	19	8,5	13	-	1,442	2,76 €
SCA1-06/SS	6	30	24	10,0	16	-	2,630	4,45 €
Duplex 2 bulloni								
SCA2-02/SS	2	30	11	5,0	7	15	0,926	2,11 €
SCA2-03/SS	3	34	14	6,0	9	17	1,230	2,80 €
SCA2-04/SS	4	40	17	7,0	11	19	2,290	3,84 €
SCA2-05/SS	5	50	19	8,5	13	25	3,090	4,84 €
SCA2-06/SS	6	60	24	10,0	16	30	5,440	6,83 €

Altri prodotti...



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



BCM_TP

Spazzola cilindrica modulare, Filo in tampico



BFD

Perno ad innesto per boccola, +180°C



HG8-ECO

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio C45



TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 40kg



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3




PRF_JL6

Panel accessories, Guarnizione - Ø6mm



LRRss

Interblocco di sicurezza, Chiusura a



M0

Vite senza fine, Plastica lavorata



MDPOT

Potenziometro,



PGMT


Maniglia a ponte, Acciaio

Prodotti correlati



SCA_SS

Serracavo, Inox



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CCLSS

Capocorda ad occhiello, Inox



PPC_{ss}

Piastrina con anello, Inox