


- Serracavo piatto simplex o duplex
- Materiale: inox 316

Info.


- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!

inox



Simplex



Duplex

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	E	F	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
Simplex 1 bullone								
SCA1-02/SS	2	15	11	5,0	7	-	0,438	1,29 €
SCA1-03/SS	3	17	14	6,0	9	-	0,520	1,64 €
SCA1-04/SS	4	20	17	7,0	11	-	1,090	2,02 €
SCA1-05/SS	5	25	19	8,5	13	-	1,442	2,76 €
SCA1-06/SS	6	30	24	10,0	16	-	2,630	4,45 €
Duplex 2 bulloni								
SCA2-02/SS	2	30	11	5,0	7	15	0,926	2,11 €
SCA2-03/SS	3	34	14	6,0	9	17	1,230	2,80 €
SCA2-04/SS	4	40	17	7,0	11	19	2,290	3,84 €
SCA2-05/SS	5	50	19	8,5	13	25	3,090	4,84 €
SCA2-06/SS	6	60	24	10,0	16	30	5,440	6,83 €

Altri prodotti...




SSBRA
Ingranaggio conico
inox, 1:1



BCM_MPBT
Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliestere PBT



B53
Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con
vite a pressione



VAB
Vite a ricircolo di sfere
al metro, Vite a sfere
rullata, al metro




CHA138
Cerniera ad avvitare,
138 gradi



CHM30
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
28 Nm



PRES
Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR, Coppia di
dadi per scanala...



BLHM40
Rinvio angolare, fino a
10.3 Nm




BCM_HPBT
Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliestere PBT



UGH40
Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 40



GARBAB
Perno di bloccaggio
rapido manuale, A
sfere




RPPM
Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP8
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



SCA_SS
Serracavo, Inox



CAB
Cavo di fissaggio, Inox



PPRss
Piastrina con anello,
Inox



CCLSS
Capocorda ad
occhiello, Inox