






- Serracavo piatto simplex o duplex
- Materiale:
Morsetto: acciaio Fe360B zincato bianco

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci



Simplex



Duplex

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	E	F	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
Simplex 1 bullone								
SCA1-02	2	18	12	5	8	-	0,50	0,46 €
SCA1-03	3	20	14	7	10	-	0,75	0,64 €
SCA1-04	4	22	17	8	12	-	1,15	0,73 €
SCA1-05	5	26	21	9	14	-	2,00	0,85 €
SCA1-06	6	30	25	10	17	-	3,00	0,94 €
Duplex 2 bulloni								
SCA2-02	2	37	13	5	8	20	1,10	0,77 €
SCA2-03	3	40	15	7	10	21	1,50	0,90 €
SCA2-04	4	43	17	7	13	22	2,50	1,02 €
SCA2-05	5	52	22	9	15	27	4,00	1,55 €
SCA2-06	6	60	26	9	18	33	6,00	1,76 €

Altri prodotti...




BPVM
Sfera portante
avvitabile miniatura,
Miniatura ad avvitare



PLA
Magnete piatto,
Magnete piatto




INS100
Inserto auto-
maschiante a passo
grosso, Filetto largo



PF45
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
40 Nm



HSE-HSB
Distanziatore
esagonale, Acciaio



TSM T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



PAMF120
Articulated fixable
foot, pressed bolt-
down base Ø 120, Ø
120



PSG05S
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



SDA
Pistoncino a molla -
Supporto, fissaggio
parallelo alla



CLG2
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato




PTA80ssEB
Piede snodato con
base stampata Ø80,
Piede snodato



MCL
Manicotto cilindrico
maschiato, Cilindrico -
acciaio

Prodotti correlati



CAB
Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



SCA
Serracavo, Acciaio



CCL
Capocorda ad
occhiello, Acciaio