

- Serra-cavo
- Materiale: inox 316



Assemblaggio

- Cavo da Ø5 a Ø12, utilizzare 4 serracavi
- Cavo da Ø12 a Ø16, utilizzare 5 serracavi

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!



Collocare il tratto che lavora sulla piastra

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	ØD	E	F	H	L	Peso per 100 pezzi (kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
SCE1-05/SS	5	25	18	9	M5	8	5	15	26	2,40	2,81 €
SCE1-06/SS	6	30	19	10	M6	10	5	20	33	3,80	3,63 €
SCE1-08/SS	8	33	20	10	M6	10	5	23	35	4,50	3,94 €
SCE1-10/SS	10	38	22	12	M8	13	6	24	43	7,50	6,16 €
SCE1-12/SS	12	45	25	16	M10	17	8	30	54	13,08	10,34 €
SCE1-14/SS	14	46	27	17	M10	17	8	31	56	16,00	12,16 €
SCE1-16/SS	16	52	31	17	M9	17	9	31	65	20,00	13,37 €

Altri prodotti...



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



CAP882

Catena a tapparella, Larga serie 882



NJM

Connettore rinvio d'angolo, Multiplo



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



UCP_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



MAX22

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.55 a 1.1kW



WJUM10

Pattino Drylin® W, Pattino



PRF_T

Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



DCA

Ventosa, silicone



PRF_ROUL_F

Ruota per profili alluminio, Con freno



LVT


Mini martinetto motorizzato 2A, 2 amper

Prodotti correlati



SCE

Serracavo, Acciaio




CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato