

- Serra-cavo
- Materiale: inox 316



Assemblaggio

- Cavo da Ø5 a Ø12, utilizzare 4 serracavi
- Cavo da Ø12 a Ø16, utilizzare 5 serracavi

Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

NUOVO!



Collocare il tratto che lavora sulla piastra

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	ØD	E	F	H	L	Peso per 100 pezzi (kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
SCE1-05/SS	5	25	18	9	M5	8	5	15	26	2,40	2,81 €
SCE1-06/SS	6	30	19	10	M6	10	5	20	33	3,80	3,63 €
SCE1-08/SS	8	33	20	10	M6	10	5	23	35	4,50	3,94 €
SCE1-10/SS	10	38	22	12	M8	13	6	24	43	7,50	6,16 €
SCE1-12/SS	12	45	25	16	M10	17	8	30	54	13,08	10,34 €
SCE1-14/SS	14	46	27	17	M10	17	8	31	56	16,00	12,16 €
SCE1-16/SS	16	52	31	17	M9	17	9	31	65	20,00	13,37 €

Altri prodotti...



SUA4_L

Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - acciaio



SCE

Serracavo, Acciaio



GCL

Guida lineare a sfere Eco, economica



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



CLG3

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



HBM

Guida su semi-binari, Boccola di regolazione




UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Carello a rotelle - rivestimento polimero



BDP2R

Braccio di reazione, Serraggio rinforzato



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



EX

Albero per riduttori E, Albero doppio per riduttori E



PRF_FIX_UNI

Fissaggio, universale



T5M_T10M


Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati



SCE

Serracavo, Acciaio




CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CABPVC

Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato