Serracavo a staffa inox

Accessorio per cavo da Ø5 a Ø16

SCEss

- ***Serra-cavo***
- *Materiale: inox 316*

Assemblaggio


- *Cavo da Ø5 a Ø12, utilizzare 4 serracavi*
- *Cavo da Ø12 a Ø16, utilizzare 5 serracavi*


Info.

- ***Componenti venduti a multipli, contattateci***

NUOVO!









Collocare il tratto che lavora sulla piastra

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	ØD	E	F	H	L	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
SCE1-05/SS	5	25	18	9	M5	8	5	15	26	2,40	2,81 €
SCE1-06/SS	6	30	19	10	M6	10	5	20	33	3,80	3,63 €
SCE1-08/SS	8	33	20	10	M6	10	5	23	35	4,50	3,94 €
SCE1-10/SS	10	38	22	12	M8	13	6	24	43	7,50	6,16 €
SCE1-12/SS	12	45	25	16	M10	17	8	30	54	13,08	10,34 €
SCE1-14/SS	14	46	27	17	M10	17	8	31	56	16,00	12,16 €
SCE1-16/SS	16	52	31	17	M9	17	9	31	65	20,00	13,37 €


Altri prodotti...



Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 103



Anello di arresto interno DIN472, interno DIN 472



Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato



Rondella sferica - DIN6319, concava



Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile



Cerniera piana, Acciaio



Accessori di collegamento, Piastra



Dado autofrenante - DIN985, Valigetta di dadi acciaio



Barra dentata, T5



Maniglia e battuta per porta, Maniglia ergonomica



Manicotto di riduzione, Esagonale - inox

Prodotti correlati



Serracavo, Acciaio



Cavo di fissaggio, Inox



Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente, Acciaio galvanizzato ...



Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato