

- Serra-cavo
- Materiale: inox 316



## Assemblaggio

- Cavo da Ø5 a Ø12, utilizzare 4 serracavi
- Cavo da Ø12 a Ø16, utilizzare 5 serracavi

## Info.

- Componenti venduti a multipli, contattateci

**NUOVO!**



Collocare il tratto che lavora sulla piastra

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	60+	90+	120+	150+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ø Cavo	A	B	C	ØD	E	F	H	L	Peso per 100 pezzi(kg)	Prezzo unit. da 1 a 29
SCE1-05/SS	5	25	18	9	M5	8	5	15	26	2,40	2,81 €
SCE1-06/SS	6	30	19	10	M6	10	5	20	33	3,80	3,63 €
SCE1-08/SS	8	33	20	10	M6	10	5	23	35	4,50	3,94 €
SCE1-10/SS	10	38	22	12	M8	13	6	24	43	7,50	6,16 €
SCE1-12/SS	12	45	25	16	M10	17	8	30	54	13,08	10,34 €
SCE1-14/SS	14	46	27	17	M10	17	8	31	56	16,00	12,16 €
SCE1-16/SS	16	52	31	17	M9	17	9	31	65	20,00	13,37 €

## Altri prodotti...



SR  
Cremagliera sezione stretta, Inox



BSPT  
Morsetto per guide, Rondo



HSE-HSB  
Distanziatore esagonale, Acciaio



HTD5M\_09  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



CDGamme  
Molla di compressione DIN2095, DIN 2095



MCLred  
Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio



SLBS  
Pistoncino a molla, Tutto inox




TAC\_SS  
Tenditore, Inox



BDPR  
Braccio di reazione, Rigido



RFK28C  
Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm




M1  
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



PP50  
Riduttore a ruota e vite senza fine, da 6.50 a 12.80 Nm

## Prodotti correlati



CAB  
Cavo di fissaggio, Inox



CCLSS  
Capocorda ad occhio, Inox



PPOss  
Piastrina con anello, Inox



SCE  
Serracavo, Acciaio