


Inserto per ventosa


Vite cava

SCR ADAG


- Materiale: ottone nichelato




Schema di montaggio



Inserto vite cava



femmina



maschio



Adattatore

Inserto vite cava

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	Ø	H	per ventosa	per adattatore	Prezzo unit. da 1 a 49
SCR15M5	M5	9	DFG15	ADAG18M5F, ADAG18F5F	2,24 €
SCR20M5	M5	11	DFG20		2,24 €
SCR30M6	M6	19	DCA33, DCA43, DCG30, DCG40, DCG60	ADAG18F6F, ADAG18M6F,	1,42 €
SCR20BM6	M6	14	DFG25, DFG30, DFG40	ADAG14F6F, ADAG14M6F	2,24 €
SCR50M6	M6	17	DFG50		2,42 €


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Adattatore

Riferimenti	ØM	H	A/F	Tipo	per inserto vite cava	Prezzo unit. da 1 a 49
ADAG18F6F	1/8"	14,0	13	femmina	SCR30M6, SCR20BM6, SCR50M6	1,84 €
ADAG14F6F	1/4"	17,5	17	femmina		2,42 €
ADAG18M6F	1/8"	13,0	13	maschio		1,84 €
ADAG14M6F	1/4"	15,0	17	maschio	SCR15M5, SCR20M5	1,84 €
ADAG18M5F	1/8"	13,0	13	maschio		1,84 €
ADAG18F5F	1/8"	14,0	13	femmina		1,84 €

Altri prodotti...



QNUP

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno con ...



SEV

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - inox



WJUM10

Pattino Drylin® W, Pattino



PPD

Pistoncino a molla, Per lamiera



VDSQ

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per prof...



PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



PTR

Pignone tendicatena, Per applicazioni correnti



BLHB20

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.4 Nm



LRR22

Small dimension latch with locking system, Aluminium



SUA4_L

Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - acciaio



CTZYSS

Antivibrante elastico inox sgolato, Inox



LRM

Dado cilindrico in bronzo - 1 filetto

Prodotti correlati



SCR

Accessori per ventosa, Adattatore per inserto



DCG

Ventosa, nitrile