


# Inserto per ventosa


## Vite cava

SCR  
ADAG


- Materiale: ottone nichelato




Schema di montaggio



Inserto vite cava



femmina



maschio



Adattatore

### Inserto vite cava

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	Ø	H	per ventosa	per adattatore	Prezzo unit. da 1 a 49
SCR15M5	M5	9	DFG15	ADAG18M5F, ADAG18F5F	2,24 €
SCR20M5	M5	11	DFG20		2,24 €
SCR30M6	M6	19	DCA33, DCA43, DCG30, DCG40, DCG60	ADAG18F6F, ADAG18M6F,	1,42 €
SCR20BM6	M6	14	DFG25, DFG30, DFG40	ADAG14F6F, ADAG14M6F	2,24 €
SCR50M6	M6	17	DFG50		2,42 €


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta


### Adattatore

Riferimenti	ØM	H	A/F	Tipo	per inserto vite cava	Prezzo unit. da 1 a 49
ADAG18F6F	1/8"	14,0	13	femmina	SCR30M6, SCR20BM6, SCR50M6	1,84 €
ADAG14F6F	1/4"	17,5	17	femmina		2,42 €
ADAG18M6F	1/8"	13,0	13	maschio		1,84 €
ADAG14M6F	1/4"	15,0	17	maschio		1,84 €
ADAG18M5F	1/8"	13,0	13	maschio	SCR15M5, SCR20M5	1,84 €
ADAG18F5F	1/8"	14,0	13	femmina		1,84 €

## Altri prodotti...




Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm



Rinvio angolare, fino a 4.4 Nm



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione



Anello di sollevamento, Inox



Piede snodato con base stampata Ø150,



Articulated fixable foot, pressed bolt-



Molla di trazione al metro acciaio, al



Maniglia a ripresa - femmina, Plastica

## Prodotti correlati



Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - Vite cava