


Locating bolt support bracket

SDA Mounting holes parallel to locating bolt

- ***Use of a support bracket allows locating bolts to be positioned quickly***
- *Compatible with all types of locating bolts*
- *Material: blackened steel*







DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	K	L1	L3	S	Stock*	Price each 1 to 5
SDA12	M12	36	5,5	10	24	25	10	12	✔	10,57 €
SDA12-F	M12 x 1,5	36	5,5	10	24	25	10	12	✔	10,57 €
SDA16	M16	46	5,5	10	32	33	13	15	✔	11,44 €
SDA16-F	M16 x 1,5	46	5,5	10	32	33	13	15	✔	11,44 €
SDA20	M20	46	5,5	10	32	33	13	15	✔	14,41 €
SDA20-F	M20 x 1,5	46	5,5	10	32	33	13	15	✔	11,44 €

**Depending on availability*

Altri prodotti...



RBNpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù



UGH32

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 32



LWL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Binario - da 514 N a 16700 N



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



CHINV

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura 90°



RIMple

Ruota di livellamento, Con piastra



SHTC

Tavola lineare Drylin®, Nessuna manutenzione



EAR

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera autobloccante - anello di fr...



PRF_T

Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



BSPM

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Dado + vite a ricircolo di sfere



SLHVlok

Bloccaggio a leva, A leva orrizontale / base verticale



PTA40

Piede snodato con base stampata Ø40, 3000N

Prodotti correlati



DIV

Pistoncino a molla, Bloccabile - Acciaio



DIL

Pistoncino a molla, a leva



SDC

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



SDCss

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...