

Supporto con tirante ad occhio **Pla** **55** **Stock**

SDG

Plastica

- **Supporto per guide per l'imbottigliamento e l'imballaggio**

- **Materiali:**

Supporto: poliammide rinforzata

Distanziatore: inox

Inseri: ottone nichelato

- **Massa:** 0,20 kg

Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**


Accessori

- Guide **GMC, GMK**


- Morsetti **GMC-BR, GMK-BR**

- Perni di fissaggio **APB-T** o **APB-F**

Regolazione rapida



Esempio di applicazione




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DF	LA	FT (N)	FM (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
SDG10-12	12,5	10,5	2000	4000	✓	12,36 €
SDG10-14	14,5	10,5	3000	4000	✓	12,26 €
SDG10-16	16,5	10,5	3000	4000	✓	13,87 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



KS

Chiavetta in barre,
Inox - in barre



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione
per cinghia AT, AT10



CM

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®,
Combination spanner



HK

Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LWL



BPTR_M

Tappo per tubo, Con
inserto maschiato



AXTR

Puleggia folle, Perno



AC

Piastrina di riscontro,
13mm



BAC105

Contenitore a becco,
8mm



PGR

Impugnatura cilindrica
libera retraibile,
Retraibile



TBD

Tavola di
posizionamento a
passo inverso



PDM_PDV


, by metal detectors



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm

Prodotti correlati



GMC

Guida prodotto
laterale tonda, Per
imbottigliamento e
imballaggio



SDG_SS

Supporto con tirante
ad occhio, Inox



APB_F

Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato



GDR880

Guida dritta, Serie
880 e 881