



# Supporto con tirante ad occhio

Inox

SDGss

- Supporto per guide per l'imbottigliamento e l'imballaggio

- Materiali:

Inox

Poliammide rinforzata

Inserto in ottone nichelato

- Venduto a multipli, contattateci

## Accessori

- Guida GMC



- Morsetti GMC-BR

- Perna di fissaggio Ø12, Ø14 e Ø16 APB-F

Per ambienti difficili



## Dettaglio - A



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØDF	H	L	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
SDG10-UNI/SS	12	18	16	0,33	✓	23,43 €
	14	19	17			
	16	20	19			

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




SME  
Testa a snodo  
maschio, Inox / PTFE



DSF  
Limitatore di coppia a  
scivolamento, 4 a  
2600 Nm



SBF  
Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover



SLS  
Supporto per vite  
trapezoidale,  
Supporto Drylin®  
fisso



BLOC  
Accessori per porte,  
Arresto per porta



RCC\_RCX  
Rondella sferica -  
DIN6319, concava



APB\_T  
Perno di fissaggio per  
morsetti, Maschiato



BABA  
Perno autobloccante,  
Acciaio



BOX-TOR-MAX  
Valigetta di  
guarnizioni toriche in



gt64  
Chiusura a farfalla,  
Tolleranze di




PRF4590  
Profilato alluminio  
standard, 45 x 90 mm



SLB  
Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8

## Prodotti correlati



GMC  
Guida prodotto  
laterale tonda, Per  
imbottigliamento e  
imballaggio



SDG  
Supporto con tirante  
ad occhio, Plastica



APB\_F  
Perno di fissaggio per  
morsetti, Filettato



APB\_T  
Perno di fissaggio per  
morsetti, Maschiato