

Supporto con tirante ad occhio **Pla** **55** **Stock**

SDG

Plastica

- **Supporto per guide per l'imbottigliamento e l'imballaggio**

- **Materiali:**

Supporto: poliammide rinforzata

Distanziatore: inox

Inseri: ottone nichelato

- **Massa: 0,20 kg**

Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**


Accessori

- Guide **GMC, GMK**


- Morsetti **GMC-BR, GMK-BR**

- Perni di fissaggio **APB-T o APB-F**

Regolazione rapida



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DF	LA	FT (N)	FM (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
SDG10-12	12,5	10,5	2000	4000	✓	12,36 €
SDG10-14	14,5	10,5	3000	4000	✓	12,26 €
SDG10-16	16,5	10,5	3000	4000	✓	13,87 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



CLSCLP_SS

Perno serie corta inox, Inox - serie corta



BPLF

Sfera portante alfa sporgenza, Leggero



PGM86-M5

Maniglia a ponte, Termoplastica



SUPccss

Calettatore di bloccaggio autocentrante inox, Con ghiera



PWC

Inseri filettati, Kit Powercoil - con o senza attrezzo di posa



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



RIMple

Ruota di livellamento, Con piastra



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



CHNrb


Catena segnaletica rossa e bianca, Acciaio



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina inox 303

Prodotti correlati



GMC

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



SDG_SS

Supporto con tirante ad occhio, Inox



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881