

**- 2 materiali a scelta**

- Materiali:

Corpo:

SEH: acciaio galvanizzato e cromato

SEH/SS: inox 18.9 (303)

Impugnatura: plastica resistente agli oli




- Fornito con piastrina di riscontro

**Vantaggi**

- Lunghezza del tirante regolabile

**Utilizzi**

- Concepito per la chiusura e il fissaggio di coperchi e di sportelli



**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Misura	Forza di trazione		Forza manuale (N)	Angolo d'apertura dell'impugnatura	Distanza di regolazione				Corsa di serraggio				
	F1(N)	F2(N)			L	L1	L2	L2					
SEH-01	1800	2000	100	120°	36	24	19	42	105	135	38	68	16
SEH-02	2700	4000	150	120°	48	33	26	64	145	185	45	85	24
SEH-04	4500	7000	200	120°	64	45	36	85	190	250	65	120	32

Codice		A	A1	A2	A3	A4	B3	D	D1	S	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox										Acciaio	Inox
SEH-0140	SEH-0140SS	26	13	4,5	11,0	23	16	5,2	4	2,5	46,34 €	52,48 €
SEH-0250	SEH-0250SS	35	19	6,0	14,0	32	21	6,5	6	3,0	68,47 €	78,61 €
SEH-0450	SEH-0450SS	51	32	8,0	19,0	40	28	8,5	8	4,0	114,76 €	159,91 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



NK17  
Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 17 mm



LPCM  
Leva con impugnatura  
cilindrica, Duroplast  
nero, leva in acciaio



AT5-25ECO  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
AT, Serie economica -  
AT5 al...



BABTss  
Perno autobloccante  
inox 303, Inox 303



BPHF  
Sfera portante, Forte



DOMI50  
Accessori di  
collegamento, Piatto  
girevole



VLBS  
Anello di  
sollevamento,  
Articolato - a saldare




SEH  
Attrezzo di bloccaggio  
a tirante, A tirante -  
acciaio



HAS  
Rondella girevole, Vite  
con spalla a testa



WBGV  
Anello di  
sollevamento, Con



PM3  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Bronzo



CHAsb63  
Cerniera senza perno,  
Cerniera in polimero

## Prodotti correlati



SEH  
Attrezzo di bloccaggio  
a tirante, A tirante -  
acciaio



SEV  
Attrezzo di bloccaggio  
a tirante, A tirante  
verticale - inox