

Serratura a camme

SERB


Con quadrato 8x8

- Serratura con indicizzazione della camma nelle 3 posizioni

- Materiali:

Inox 304

Rifinitura: grezza



Serratura e chiave



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	A	B	C	W	Massa (g)	Prezzo unit. 1 a 5
SERB80-19/SS	80	19	8	90°	20	21,25 €


Chiave universale per tavola

SERB

Per serratura SERB80-19/SS

- Materiale:

Ghisa



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	A	B	Massa (g)	Prezzo unit. 1 a 5
SERB-CLE	90	63,5	58	3,15 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



YG2

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



M0

Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
temprato



DOMI30

Slitta di regolazione
Domino 30, Slitta
DOMILINE 30 con
contatore e ...



PRF4590_E

Squadra di giunzione,
PRF4590



PMC150_M16

Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base quadrata



M0

Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo



PM4

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



NPTR10

Connettore rinvio
d'angolo, Regolabile



BPLE

Sfera portante a
incastro, Leggero



PCS62

Pignone a catena -
acciaio, 15.875 (DIN
10B-1)



ERF

Terminale rapido per
cavi, Terminale
filettato



BAN

Connettore / supporto
per profili alluminio,
Universale

Prodotti correlati



SERB

Interblocco di
sicurezza, Chiave
universale per
serratura a camme



SER69K

Chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare,
Inox