

Serratura a camme

SERB


Con quadrato 8x8

- Serratura con indicizzazione della camma nelle 3 posizioni

- Materiali:

Inox 304

Rifinitura: grezza



Serratura e chiave



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	A	B	C	W	Massa (g)	Prezzo unit. 1 a 5
SERB80-19/SS	80	19	8	90°	20	21,25 €


Chiave universale per tavella

SERB

Per serratura SERB80-19/SS

- Materiale:

Ghisa



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	A	B	Massa (g)	Prezzo unit. 1 a 5
SERB-CLE	90	63,5	58	3,15 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PSG35
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



PRF_ROUL_F
Ruota per profili
alluminio, Con freno



BFM
Dado trapezoidale,
Bronzo - 1 filetto




ZAmm
Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato



WSRM
Dado cilindrico in
polimero, Polimero
(Iglidur®) - 1 filetto



MHWC
Giunto flessibile a
dischi doppi, Disco
doppio



KM
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera KM



DOMI120
Slitta di regolazione
Domino 120, Slitta
DOMILINE 120



GBM
Dado per vite a sfere,
Dado flangiato a



PTCR
Adjustable furniture
foot, square tube



PAS
Maniglia a ponte,
Reinforced PA



GGB
Dado ad alette, Cieco

Prodotti correlati



SERB
Interblocco di
sicurezza, Chiave
universale per
serratura a camme



SER69K
Chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare,
Inox