

Modulo


Acciaio

0,4

- Continuità di presa
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone
Nm	0,28	1,12	0,14
kW	0,03	0,12	0,01

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	SH	PSH
SH0.4-10	10	4,62	5,42	5,42	2	17,71 €		
SH0.4-15	15	6,30	7,10	7,10	2	17,83 €		
SH0.4-20	20	8,40	9,20	8,00	3	17,83 €		
SH0.4-25	25	10,50	11,30	8,00	3	17,80 €		
SH0.4-30	30	12,60	13,40	8,00	3	18,02 €		
SH0.4-35	35	14,70	15,50	8,00	3	18,48 €		
SH0.4-40	40	16,80	17,60	12,00	4	18,93 €		
SH0.4-45	45	18,90	19,70	12,00	4	19,61 €		
SH0.4-50	50	21,00	21,80	12,00	4	20,20 €		
SH0.4-55	55	23,10	23,90	12,00	4	20,78 €		
SH0.4-60	60	25,20	26,00	12,00	4	21,69 €		
SH0.4-65	65	27,30	28,10	12,00	4	22,75 €		
SH0.4-70	70	29,40	30,20	12,00	4	23,06 €		
SH0.4-75	75	31,50	32,30	12,00	4	23,35 €		
SH0.4-80	80	33,60	34,40	12,00	5	23,76 €		
SH0.4-86	86	36,12	36,92	12,00	5	24,63 €		
SH0.4-90	90	37,80	38,60	12,00	5	25,54 €		
SH0.4-100	100	42,00	42,80	12,00	5	26,47 €		
SH0.4-120	120	50,40	51,20	12,00	5	26,83 €		
SH0.4-140	140	58,80	59,60	12,00	5	29,22 €		
SH0.4-150	150	63,00	63,80	12,00	5	30,12 €		
SH0.4-180	180	75,60	76,40	15,00	6	42,47 €		
SH0.4-200	200	84,00	84,80	15,00	8	47,70 €		
SH0.4-220	220	92,40	93,20	15,00	8	54,89 €		
SH0.4-250	250	105,00	105,80	20,00	10	62,40 €		

Su richiesta

↓ **A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

SH0.4-330 330

Dimensioni: contattateci

Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GP75

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP75)



RT25ss

Self-centering flanged locking assembly, Coppia media/elevata



CHA35

Cerniera ad avvitare, Hinge



ASM

Cuscinetto cilindrico, Polimero alimentare



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Universale



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Inox



PRF_ROUL_F

Ruota per profili alluminio, Con freno



VDS

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per foro...




PFM

Piede senza snodo, Lamiera modellata



UGH20

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø20



BMF

Manopola, Zigrinata - Passante



DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY

Prodotti correlati