

## Modulo 0,7


## Acciaio o Delrin **lavorato**

- Continuità di presa
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:

Acciaio 20NCD2 o  
plastica delrin

### Info.

**Importante:** un elicoidale  
inclinato a destra impegna  
un elicoidale inclinato  
a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	1,73	6,83	0,86	0,4
kW	0,18	0,72	0,09	-

### SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			


### SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio		Prezzo unit. da 1 a 5	
							SH	ZSH	SH	ZSH
SH0.7-10	-	10	7,35	8,75	8,75	-	4	-	20,78 €	-
SH0.7-11	-	11	8,09	9,49	9,49	-	5	-	20,78 €	-
SH0.7-15	ZSH0.7-15	15	11,03	12,43	11,90	12,43	5	3	22,19 €	11,11 €
SH0.7-20	ZSH0.7-20	20	14,70	16,10	12,00	12,00	5	3	24,52 €	12,24 €
SH0.7-22	ZSH0.7-22	22	16,17	17,57	12,00	12,00	5	3	24,99 €	12,55 €
SH0.7-25	ZSH0.7-25	25	18,38	19,78	12,00	14,00	5	4	25,76 €	12,94 €
SH0.7-30	ZSH0.7-30	30	22,05	23,45	12,00	14,00	5	4	26,70 €	13,36 €
SH0.7-34	ZSH0.7-34	34	24,99	26,39	16,00	14,00	6	4	27,05 €	13,58 €
SH0.7-35	ZSH0.7-35	35	25,73	27,13	16,00	14,00	6	4	27,11 €	13,58 €
SH0.7-40	ZSH0.7-40	40	29,40	30,80	16,00	16,00	6	5	27,39 €	15,13 €
SH0.7-45	ZSH0.7-45	45	33,08	34,48	16,00	16,00	6	5	27,67 €	15,31 €
SH0.7-50	ZSH0.7-50	50	36,75	38,15	16,00	16,00	6	5	28,29 €	15,67 €
SH0.7-51	ZSH0.7-51	51	37,49	38,89	16,00	16,00	6	5	28,40 €	15,67 €
SH0.7-55	ZSH0.7-55	55	40,43	41,83	16,00	16,00	6	5	28,94 €	18,18 €
SH0.7-60	ZSH0.7-60	60	44,10	45,50	16,00	16,00	6	5	29,63 €	18,61 €
SH0.7-70	ZSH0.7-70	70	51,45	52,85	16,00	18,00	8	6	30,83 €	23,24 €
SH0.7-75	ZSH0.7-75	75	55,13	56,63	16,00	18,00	8	6	31,48 €	23,82 €
SH0.7-80	ZSH0.7-80	80	58,80	60,20	16,00	18,00	8	6	32,83 €	28,14 €
SH0.7-90	ZSH0.7-90	90	66,15	67,55	16,00	18,00	8	6	34,70 €	29,71 €
SH0.7-100	ZSH0.7-100	100	73,50	74,90	16,00	18,00	8	6	44,12 €	37,82 €
SH0.7-120	ZSH0.7-120	120	88,20	89,60	20,00	18,00	8	8	60,24 €	54,70 €
SH0.7-140	-	140	102,63	104,30	20,00	-	10	-	68,64 €	-
SH0.7-150	-	150	110,25	111,65	25,00	-	10	-	74,43 €	-
SH0.7-175	-	175	128,63	130,03	30,00	-	15	-	85,79 €	-

↓ ↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓  
 SH0.7-188 ZSH0.7-188 188 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta  
 Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere



CAP820

Catena a tapparella dritta, Stretta serie 820



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura in acci...



BAGSS

Anello di bloccaggio inox, Inox



PRF\_SDD\_1820

Supporto per sensore Ø18 e Ø20, ø18 e ø20



TOL

Testa orientabile, Lunga



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo



SLBWSS

Pistoncino a molla, Da saldare - inox



CHAR6035

Cerniera a molla, avvitabile e saldabile



BZY

Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole

## Prodotti correlati



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2