


Acciaio o Delrin **lavorato**

Modulo
1,25

- **Continuità di presa**
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 20NCD2 o
plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	6,61	43,45	3,31	1,5
kW	0,69	4,55	0,34	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice		Z	OP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZSH
SH1.25-10	-	10	13,13	15,63	12	-	6	-	23,85 €	-
SH1.25-15	ZSH1.25-15	15	19,69	22,19	12	15	6	5	25,94 €	13,02 €
SH1.25-18	ZSH1.25-18	18	23,63	26,13	15	16	8	6	28,21 €	14,16 €
SH1.25-20	ZSH1.25-20	20	26,25	28,75	15	16	8	6	29,71 €	14,88 €
SH1.25-21	ZSH1.25-21	21	27,56	30,06	15	18	8	6	30,10 €	16,61 €
SH1.25-25	ZSH1.25-25	25	32,81	35,31	15	18	8	6	31,89 €	17,56 €
SH1.25-30	ZSH1.25-30	30	39,38	41,88	25	18	8	6	36,55 €	20,22 €
SH1.25-35	ZSH1.25-35	35	45,94	48,44	25	18	8	6	40,24 €	25,29 €
SH1.25-37	ZSH1.25-37	37	45,56	51,06	25	18	8	6	41,14 €	31,04 €
SH1.25-40	ZSH1.25-40	40	52,50	55,00	30	22	10	8	42,47 €	32,12 €
SH1.25-45	ZSH1.25-45	45	59,06	61,56	30	22	10	8	43,37 €	37,18 €
SH1.25-50	ZSH1.25-50	50	65,63	68,13	30	22	10	8	45,30 €	38,81 €
SH1.25-55	ZSH1.25-55	55	72,19	74,69	30	26	10	10	47,23 €	40,47 €
SH1.25-60	ZSH1.25-60	60	78,75	81,25	30	26	10	10	54,59 €	49,53 €
SH1.25-65	ZSH1.25-65	65	85,31	87,81	30	26	10	10	57,90 €	52,57 €
SH1.25-70	ZSH1.25-70	70	91,88	94,38	30	26	10	10	61,06 €	61,60 €
SH1.25-76	ZSH1.25-76	76	99,75	102,25	30	30	10	10	63,13 €	69,97 €
SH1.25-80	ZSH1.25-80	80	105,00	107,50	30	30	10	10	69,75 €	77,49 €
SH1.25-88	ZSH1.25-88	88	115,50	118,00	30	30	10	10	77,27 €	85,74 €
SH1.25-90	ZSH1.25-90	90	118,13	120,63	40	30	12	12	77,96 €	94,54 €
SH1.25-96	ZSH1.25-96	96	126,00	128,50	30	30	10	12	89,63 €	108,00 €
SH1.25-100	ZSH1.25-100	100	131,25	133,75	40	30	12	12	91,11 €	124,00 €
SH1.25-120	-	120	157,50	160,00	50	-	15	-	107,88 €	-
SH1.25-130	-	130	170,63	173,13	50	-	15	-	120,23 €	-

A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

SH1.25-135 ZSH1.25-135 135
Dimensioni in mm

Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta

Altri prodotti...



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



HTD8M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD8



GPLss

Scovolo, inox



P40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm




LC

Limitatore di coppia ad attrito, 30 a 240 Nm



CHAE3030PA

Cerniera ad avvitare estetica quadrata, Poliammide



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4



PGM86-M5

Maniglia a ponte, Termoplastica



NDS14C

Porta ventosa, Connettore angolare



CLB_T

Maniglia a ripresa, Zamak

Prodotti correlati



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)