


Modulo **1,5** Acciaio o Delrin **lavorato**

- Continuità di presa
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 20NCD2 o
plastica delrin

Info.

importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temperato	ottone	fibra
Nm	12,71	50,29	6,36	3,0
kW	1,34	5,27	0,66	-

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZSH
SH1.5-10	ZSH1.5-10	10	15,75	18,75	18	18	8	6	23,90 €	11,99 €
SH1.5-15	ZSH1.5-15	15	23,63	26,63	18	20	8	8	24,79 €	12,43 €
SH1.5-16	ZSH1.5-16	16	25,20	28,20	20	20	10	8	25,38 €	12,68 €
SH1.5-20	ZSH1.5-20	20	31,50	34,50	20	25	10	8	29,28 €	16,18 €
SH1.5-23	ZSH1.5-23	23	36,23	39,23	20	25	10	8	30,42 €	18,08 €
SH1.5-25	ZSH1.5-25	25	39,38	42,38	25	25	12	8	32,38 €	20,37 €
SH1.5-26	ZSH1.5-26	26	40,95	43,95	25	25	12	8	33,91 €	21,59 €
SH1.5-30	ZSH1.5-30	30	47,25	50,25	25	25	12	8	37,69 €	23,67 €
SH1.5-31	ZSH1.5-31	31	48,83	51,83	25	28	12	10	38,21 €	24,09 €
SH1.5-32	ZSH1.5-32	32	50,40	53,40	25	28	12	10	39,01 €	24,61 €
SH1.5-38	ZSH1.5-38	38	59,85	62,85	30	28	15	10	44,03 €	33,84 €
SH1.5-40	ZSH1.5-40	40	63,00	66,00	40	30	15	12	46,04 €	34,84 €
SH1.5-45	ZSH1.5-45	45	70,88	73,88	40	30	15	12	47,00 €	35,52 €
SH1.5-50	ZSH1.5-50	50	78,75	81,75	40	30	15	12	56,21 €	48,18 €
SH1.5-56	ZSH1.5-56	56	88,20	91,20	40	30	15	12	60,87 €	55,30 €
SH1.5-60	ZSH1.5-60	60	94,50	97,50	40	30	15	12	62,40 €	62,93 €
SH1.5-66	ZSH1.5-66	66	103,95	106,95	40	40	15	12	68,40 €	69,05 €
SH1.5-70	ZSH1.5-70	70	110,25	113,25	40	40	15	12	72,49 €	73,21 €
SH1.5-75	ZSH1.5-75	75	118,13	121,13	40	40	15	12	81,58 €	95,53 €
SH1.5-80	ZSH1.5-80	80	126,00	129,00	40	40	15	12	89,30 €	105,71 €
SH1.5-90	ZSH1.5-90	90	141,75	144,75	40	40	15	12	102,82 €	140,98 €
SH1.5-100	ZSH1.5-100	100	157,50	160,50	40	50	15	15	123,85 €	181,04 €
SH1.5-110	-	110	173,25	176,25	40	-	15	-	142,51 €	-
SH1.5-115	-	115	181,13	184,13	40	-	15	-	158,80 €	-
SH1.5-120	-	120	189,00	192,00	40	-	15	-	177,39 €	-
↓ ↓		A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione				↓ ↓				
SH1.5-280	ZSH1.5-280	280				Dimensioni: contattateci		Su richiesta		Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



KITbuh

Kit di motorizzazione
24V, Planetario



MFBC

Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con ganaschia di
serraggio



HLA28

Rinvio angolare a
dentatura spiroidale,
Fino a 182Nm



AK

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 36 a
800Nm



RAG

Guida di scorrimento
a rullini,



HBM

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione



BLM

Pressore liscio a
molla, Corpo inox



PCS62

Pignone a catena -
acciaio, 15.875 (DIN
10B-1)



GD01

Giunto cardanico
doppio, Sollecitazioni



SC2

Giunto rigido in 2
parti, Ganaschia di



BPLF

Sfera portante alta
sporgenza, Leggero



BSB

Vite a ricircolo di
sfere, Supporto

Prodotti correlati



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)