


Modulo 2,5

Acciaio o Delrin lavorato

- Continuità di presa
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 20NCD2 o
plastica delrin



Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.

Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	66,17	261,7	33,0	12,0
kW	6,94	27,4	3,5	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice		Z	ØP	ØD	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5		
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	
SH2.5-10	ZSH2.5-10	10	26,25	31,25	30	30	12	10	42,78 € 23,86 €
SH2.5-15	ZSH2.5-15	15	39,38	44,38	30	30	15	12	48,63 € 28,88 €
SH2.5-20	ZSH2.5-20	20	52,50	57,50	40	30	20	12	57,91 € 43,81 €
SH2.5-22	ZSH2.5-22	22	57,75	62,75	40	30	20	12	61,43 € 52,60 €
SH2.5-25	ZSH2.5-25	25	65,63	70,63	40	30	20	12	68,34 € 58,58 €
SH2.5-26	ZSH2.5-26	26	68,25	73,25	45	30	20	12	71,81 € 61,56 €
SH2.5-30	ZSH2.5-30	30	78,75	83,75	45	45	20	15	80,37 € 73,02 €
SH2.5-35	ZSH2.5-35	35	91,88	96,88	45	45	20	15	90,33 € 91,17 €
SH2.5-36	ZSH2.5-36	36	94,50	99,50	45	45	20	17	95,20 € 96,02 €
SH2.5-40	ZSH2.5-40	40	105,00	110,00	50	45	20	17	103,19 € 104,09 €
SH2.5-45	ZSH2.5-45	45	118,13	123,13	50	45	20	17	111,12 € 123,30 €
SH2.5-46	ZSH2.5-46	46	120,75	125,75	50	45	20	17	113,66 € 126,18 €
SH2.5-50	ZSH2.5-50	50	131,25	136,25	50	45	20	17	125,60 € 139,38 €
SH2.5-53	ZSH2.5-53	53	139,13	144,13	50	45	20	17	129,64 € 157,05 €
SH2.5-55	ZSH2.5-55	55	144,38	149,38	50	45	20	17	143,78 € 173,82 €
SH2.5-57	ZSH2.5-57	57	149,63	154,63	50	60	20	20	148,98 € 180,37 €
SH2.5-60	ZSH2.5-60	60	157,50	162,50	50	60	20	20	155,90 € 232,07 €
SH2.5-65	ZSH2.5-65	65	170,63	175,63	50	60	20	20	213,52 € 309,00 €
SH2.5-70	ZSH2.5-70	70	183,75	188,75	50	60	20	20	260,00 € 362,83 €
SH2.5-75	ZSH2.5-75	75	196,88	201,88	50	60	20	20	327,46 € 686,20 €
SH2.5-80	-	80	210,00	215,00	50	-	20	-	351,76 € -
SH2.5-90	-	90	236,25	241,25	50	-	20	-	392,12 € -
SH2.5-100	-	100	262,50	267,50	50	-	20	-	500,95 € -
SH2.5-110	-	110	288,75	293,75	50	-	20	-	576,72 € -

↓ ↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓
 SH2.5-220 ZSH2.5-220 220 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta
 Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPMc

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo inox 303 + ce...



ZAmm

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



RURp

Rotella girevole con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra S...



MSP23

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



CHML40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



CAP882

Catena a tapparella, Larga serie 882



SCE_SS

Serracavo, Inox




AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



NDS20

Connettore di serraggio, Parallela



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione, Collegamento angolare



PTRSS

Pignone tendicatena, Per ambienti aggressivi



BDM

Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...

Prodotti correlati



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2