


Acciaio o Delrin lavorato

Modulo 2,0

- **Continuità di presa**
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 20NCD2 o
pastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone fibra
Nm	33,89	134,0	16,94 8,0
kW	3,56	14,0	1,78 -

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22%	Su richiesta	

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZSH
SH2-10	ZSH2-10	10	21,00	25,00	25	24	12	10	31,07 €	15,57 €
SH2-15	ZSH2-15	15	31,50	35,50	25	25	15	12	36,65 €	20,28 €
SH2-18	ZSH2-18	18	37,80	41,80	30	30	15	12	40,34 €	22,35 €
SH2-20	ZSH2-20	20	42,00	46,00	30	30	15	12	42,20 €	26,58 €
SH2-22	ZSH2-22	22	46,20	50,20	35	30	15	12	44,12 €	27,81 €
SH2-24	ZSH2-24	24	50,40	54,40	35	30	15	12	46,04 €	34,84 €
SH2-25	ZSH2-25	25	52,50	56,50	35	30	15	12	48,56 €	36,69 €
SH2-30	ZSH2-30	30	63,00	67,00	40	30	20	12	55,45 €	47,56 €
SH2-32	ZSH2-32	32	67,20	71,20	40	30	20	12	60,24 €	51,65 €
SH2-35	ZSH2-35	35	73,50	77,50	50	30	20	12	66,57 €	60,37 €
SH2-40	ZSH2-40	40	84,00	88,00	50	35	20	12	76,04 €	69,05 €
SH2-45	ZSH2-45	45	94,50	98,50	50	35	20	15	81,88 €	82,59 €
SH2-48	ZSH2-48	48	100,80	104,80	50	35	20	15	88,15 €	97,88 €
SH2-50	ZSH2-50	50	105,00	109,00	50	35	20	15	94,31 €	104,69 €
SH2-55	ZSH2-55	55	115,50	119,50	50	35	20	15	110,48 €	122,62 €
SH2-56	ZSH2-56	56	117,60	121,60	50	35	20	15	112,83 €	136,67 €
SH2-60	ZSH2-60	60	126,00	130,00	50	35	20	15	120,17 €	145,86 €
SH2-65	ZSH2-65	65	136,50	140,50	50	40	20	15	132,04 €	173,26 €
SH2-70	ZSH2-70	70	147,00	151,00	50	40	20	15	139,74 €	183,34 €
SH2-75	ZSH2-75	75	157,50	161,50	50	50	20	15	172,88 €	262,60 €
SH2-80	-	80	168,00	172,00	50	-	20	-	209,38 €	-
SH2-90	-	90	189,00	193,00	50	-	20	-	249,96 €	-
SH2-100	-	100	210,00	214,00	50	-	20	-	310,70 €	-
SH2-110	-	110	231,00	235,00	50	-	20	-	344,39 €	-
SH2-120	-	120	252,00	256,00	50	-	20	-	400,17 €	-

↓ ↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓
SH2-280 ZSH2-280 280 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta
 Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SH0
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



GAL 42
Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfere



AC156-157
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



EBC
Dado cieco Hygienic Design®, Compatto



HRV
Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



CHAGC-AL
Cerniera ad avvitare, Sfilabile



CMM
Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



ACLEPP
Angolare, 4 fori



PSG08
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



P55
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



CHA
Cerniera, Robusta - Apertura 180°



SVG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 118mm a 130,5mm

Prodotti correlati



SH2
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)