


Acciaio o Delrin **lavorato**

Modulo
3,0

- **Continuità di presa**
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 20NCD2 o
plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	114,2	451,9	57,12	20,00
kW	11,9	47,4	5,98	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZSH
SH3-10	ZSH3-10	10	31,50	37,50	30	36	15	12	52,90 €	29,28 €
SH3-15	ZSH3-15	15	47,25	53,25	30	40	20	15	58,85 €	37,00 €
SH3-18	ZSH3-18	18	56,70	62,70	40	40	20	15	69,53 €	52,57 €
SH3-20	ZSH3-20	20	63,00	69,00	50	40	25	15	74,36 €	63,84 €
SH3-22	ZSH3-22	22	69,30	75,30	50	40	25	15	79,59 €	68,27 €
SH3-25	ZSH3-25	25	78,75	84,75	50	40	25	15	89,47 €	81,22 €
SH3-27	ZSH3-27	27	85,05	91,05	50	50	25	20	96,80 €	87,85 €
SH3-30	ZSH3-30	30	94,50	100,50	50	50	25	20	107,34 €	108,27 €
SH3-35	ZSH3-35	35	110,25	116,25	60	50	25	20	133,35 €	148,07 €
SH3-40	ZSH3-40	40	126,00	132,00	60	50	25	20	147,23 €	178,28 €
SH3-45	ZSH3-45	45	141,75	147,75	60	60	25	20	217,55 €	264,14 €
SH3-50	ZSH3-50	50	157,50	163,50	60	60	25	20	240,85 €	362,93 €
SH3-54	ZSH3-54	54	170,10	176,10	60	70	25	20	274,61 €	416,96 €
SH3-55	ZSH3-55	55	173,25	179,25	60	70	25	20	287,67 €	421,71 €
SH3-60	ZSH3-60	60	189,00	195,00	60	70	25	20	318,87 €	484,11 €
SH3-61	-	61	192,15	198,15	60	-	25	-	327,56 €	-
SH3-62	-	62	195,30	201,30	60	-	25	-	336,16 €	-
SH3-65	-	65	204,75	210,75	60	-	25	-	354,71 €	-
SH3-70	-	70	220,50	226,50	60	-	25	-	410,29 €	-
SH3-75	-	75	236,25	242,25	60	-	25	-	456,13 €	-
SH3-80	-	80	252,00	258,00	60	-	25	-	508,96 €	-
SH3-90	-	90	283,50	289,50	60	-	25	-	669,82 €	-
SH3-92	-	92	289,80	295,80	60	-	25	-	690,69 €	-
SH3-95	-	95	299,25	305,25	60	-	25	-	765,69 €	-

↓ ↓ **A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓ ↓
SH3-180 ZSH3-180 180 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta
 Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLVVlok

Bloccaggio a leva, A
leva verticale / base
verticale



WBGV

Anello di
sollevamento, Con
grillo ad avvitare



CCL

Capocorda ad
occhiello, Acciaio



SH3

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



ACLBMC

Supporto per sensore
per profili alluminio,
Porta cellula



SHN

Dado esagonale -
DIN934, Inox A2



BAG0

Anello di bloccaggio,
Inox



PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150



M1

Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
non temprato



DCG

Ventosa, Gomma
naturale



VPR

Vite ad alette
Hygienic Usit®, Inox



SDCcs

Bocche di
posizionamento per
pistoncino a molla,
Per puntale da Ø4...

Prodotti correlati



SH3

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)