

- Elementi di manovra manuale
- Materiali:
Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
Mozzo: acciaio zincato

Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalatura a chiavetta
- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Buon rapporto
qualità / prezzo



Alesaggi modificabili



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100	4	100	46	20	24	12	24	18	✓	12,16 €
SHA-125	6	125	51	24	24	12	28	20	-	14,27 €
SHA-160	6	160	61	28	32	15	31	30	✓	21,12 €
SHA-200	6	200	74	32	40	15	40	35	✓	31,99 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SLV

Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - inox



PCLA_T

Maniglia a ripresa - maschio, Plastica



M1

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio non temprato




DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9 Nm



HW_HT

Guida su semi-binari, Binario



RPP5

Cinghia di trasmissione RPP, RPP5



METEB

Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



SLB

Pistoncino a molla, inox




CHNrb

Catena segnaletica rossa e bianca, Acciaio



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio /



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



RJA00_02

Guarnizione in gomma, Da agganciare

Prodotti correlati



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide