

# Volantino pieno



## SHA

## Senza impugnatura

- Elementi di manovra manuale
- Materiali:
  - Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  - Mozzo: acciaio zincato

### Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalatura a chiave
- Vedere tabella modifiche


### Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Buon rapporto  
qualità / prezzo



### Alesaggi modificabili



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100	4	100	46	20	24	12	24	18	✓	12,16 €
SHA-125	6	125	51	24	24	12	28	20	-	14,27 €
SHA-160	6	160	61	28	32	15	31	30	✓	21,12 €
SHA-200	6	200	74	32	40	15	40	35	✓	31,99 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



NSA

Connettore rinvio d'angolo, Articolato



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole



RFV40

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 47 Nm



HDSS

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni intense



BFD

Perno ad innesto per boccola, +180°C



BTC\_M

Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



BOX-TOR-INCH

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, For fasteners



ABL100000

Spazzola antistatica, Per superfici fragili



BHC

Vite a testa bombata BHC, Inox A2



GLP

Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox

## Prodotti correlati



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



SHA\_PTR

Volantino pieno, Poliammide