

# Volantino pieno



## SHA<sub>PT</sub>

## Con impugnatura girevole

- **Elementi di manovra manuale**

- **Materiali:**

Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro

Mozzo: acciaio zincato

**Buon rapporto qualità / prezzo**



### Opzioni

- Alesaggi diversi


- Scanalatura a chiave

- Vedere tabella modifiche

### Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

### Alesaggi modificabili



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	L	ØG	P	ØN	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100-PT	4		100	46	20	24	12	24	18	96	21	50	M6	✓	18,06 €
SHA-125-PT	6		125	51	24	24	12	28	20	101	21	50	M6	✓	21,83 €
SHA-160-PT	6		160	61	28	32	15	31	30	131	23	70	M8	✓	28,36 €
SHA-200-PT	6		200	74	32	40	15	40	35	164	26	90	M10	✓	40,75 €


\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PW\_PWG2

Vite senza fine di precisione, Acciaio



EZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



BPMc

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo inox 303 + ce...



ADL\_M

Anello di sollevamento, Inox



BAP25

Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



OP2

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 3 cifre



BIMSS

Pistoncino a molla, Miniatura inox



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto



RBNtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio



KKSS

Chiavetta rettangolare, Inox



RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide

## Prodotti correlati



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



SHA\_PTR

Volantino pieno, Poliammide