



Volantino pieno

Con impugnatura girevole **retraibile** SHAPTR

- Elementi di manovra manuale
- Materiali:
Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
Mozzo: acciaio zincato

Info.

- Impugnatura girevole retraibile a scatto


Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalature a chiave
- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Buon rapporto qualità / prezzo



Alesaggi modificabili



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	98	50	21	52	M4	✓ 42,56 €
SHA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	103	54	21	52	M4	✓ 47,25 €
SHA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	133	65	23	72	M5	✓ 53,62 €
SHA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	166	79	26	92	M6	✓ 67,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



H02

Giunto cardanico semplice ad aghi, Sollecitazioni intense



PSG35

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



PRES4HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 600kg



BPHRF

Sfera portante, Forte



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



ZB

Albero per guida lineare, Inox temprato



PT880

Pignone di trazione, Serie 880



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



HSE-HSB

Distanziatore esagonale, Acciaio



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

Prodotti correlati



PGR

Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



SHA_PT

Volantino pieno, Poliammide



V3RA_PT

Volantino a tre razze, Poliammide