



Volantino pieno

Con impugnatura girevole **retraibile** SHAPTR

- Elementi di manovra manuale
- Materiali:
Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
Mozzo: acciaio zincato

Info.

- Impugnatura girevole retraibile a scatto


Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalature a chiave
- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Buon rapporto qualità / prezzo



Alesaggi modificabili



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	98	50	21	52	M4	✓ 42,56 €
SHA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	103	54	21	52	M4	✓ 47,25 €
SHA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	133	65	23	72	M5	✓ 53,62 €
SHA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	166	79	26	92	M6	✓ 67,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NKIB

Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale bidirezionale




CHNrB

Catena segnaletica rossa e bianca, Acciaio



HLA28

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



ACM_TRI

Tirante chiusura in gomma, Caucciù




SC2

Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio



BPTR

Tappo per tubo tondo, Standard



BETA

Copiglia beta, Beta




ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



BOX-CSss

Fascette di serraggio, Valigetta di fascette inox



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 3kg

Prodotti correlati



PGR

Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



SHA_PT

Volantino pieno, Poliammide



V3RA_PT

Volantino a tre razze, Poliammide