Dado esagonale DIN 934

SHNA
SHN


Acciaio classe 6|8| o inox A2

- **A norma DIN 934**
- Alesaggio smussato a 120°±10°
- Smussatura esterna 30°C
- A passo standard
- Materiale:
  Acciaio zincato classe 6|8|
  Inox A2 303/304 (T° di utilizzo max + 430°C)
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante



Opzioni

- Disponibile in inox A4/316
- Dado filettatura fine **SHN-F**



SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØM	Passo	A/F chiave	C	L	N. di dadi per conf.	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Acciaio classe 6|8|								
SHNA-3/B	M3	0,50	5,5	6,01	2,4	500	✔	8,71 €
SHNA-4/B	M4	0,70	7,0	7,66	3,2	500	✔	6,59 €
SHNA-5/B	M5	0,80	8,0	8,79	4,0	500	✔	5,98 €
SHNA-6/B	M6	1,00	10,0	11,05	5,0	500	✔	11,45 €
SHNA-8/B	M8	1,25	13,0	14,38	6,5	200	✔	9,16 €
SHNA-10/B	M10	1,50	17,0	18,90	8,0	100	✔	7,64 €
SHNA-12/B	M12	1,75	19,0	21,10	10,0	50	✔	5,60 €
SHNA-16/B	M16	2,00	24,0	26,75	13,0	25	✔	4,97 €
SHNA-20/B	M20	2,50	30,0	32,95	16,0	25	✔	9,48 €
Inox A2								
SHN-1.6/B	M1,6	0,35	3,2	3,48	1,0	1000	-	117,73 €
SHN-2/B	M2	0,40	4,0	4,32	1,6	1000	✔	18,37 €
SHN-2.5/B	M2,5	0,45	5,0	5,45	2,0	1000	✔	20,40 €
SHN-3/B	M3	0,50	5,5	6,01	2,4	1000	✔	14,88 €
SHN-4/B	M4	0,70	7,0	7,66	3,2	1000	✔	18,77 €
SHN-5/B	M5	0,80	8,0	8,79	4,0	1000	✔	26,88 €
SHN-6/B	M6	1,00	10,0	11,05	5,0	100	✔	5,98 €
SHN-8/B	M8	1,25	13,0	14,38	6,5	100	✔	11,52 €
SHN-10/B	M10	1,50	17,0	18,90	8,0	100	✔	17,50 €
SHN-12/B	M12	1,75	19,0	21,10	10,0	100	✔	28,51 €
SHN-14/B	M14	2,00	22,0	24,49	11,0	100	✔	34,42 €
SHN-16/B	M16	2,00	24,0	26,75	13,0	50	✔	42,01 €
SHN-20/B	M20	2,50	30,0	32,95	16,0	50	-	51,92 €
SHN-24/B	M24	3,00	36,0	39,55	19,0	25	-	61,68 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm