


# Hexagonal nut **DIN934**

Brass

**SHNBR**

- Nut conforming to DIN934
- Material:  
Brass



## DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØM	Pitch	L	A/F		Price each
				Across flats	Qty/pack	
SHN-4/BR/B	M4	0,70	3,2	7	100	4,54 €
SHN-5/BR/B	M5	0,80	4	8	100	5,74 €
SHN-6/BR/B	M6	1,00	5	10	100	10,81 €
SHN-8/BR/B	M8	1,25	6,5	13	100	22,48 €

All dimensions in mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLEMENT 2019

193

## Altri prodotti...



NIN  
Dado autofrenante ,  
Inox A2



NT63  
Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 8 to  
20 Nm - a treni  
paral...



NSO  
Supporto standard per  
manicotto aperto a  
sfere, Aperto - lungo



PRF-SCREEN-5  
Screen support,  
Support with 5 axes of  
rotation



PRF-SMA  
Sistema di chiusura  
per profili alluminio,  
Easily adjustable lock



BOXKK  
Box kit di chiavette,  
Box kit - Acciaio o  
inox




PLA  
Magnete, Magnete  
piatto con foro  
maschiato



PF60  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
118 Nm



MRA  
Maglia rapida, Acciaio



CXS  
Anello di arresto  
esterno DIN471,  
esterno DIN 471



GARDLL  
Bussola portamaschi,  
Acciaio o Inox  
Acciaio nichelato or



CHB  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
73 Nm

## Prodotti correlati




VTHbr  
Vite a testa esagonale  
- DIN933, Ottone



WINGbr  
Vite ad alette DIN316,  
Ottone DIN 316



WINGbrEcrou  
Dado ad alette per  
serraggio manuale  
DIN315, Ottone DIN  
315



SHWbr  
Rondella semplice -  
DIN125, Ottone