


Hexagonal nut **DIN934**

Brass

SHNBR

- Nut conforming to DIN934
- Material:
Brass



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØM	Pitch	L	A/F		Price each
				Across flats	Qty/pack	1 to 5
SHN-4/BR/B	M4	0,70	3,2	7	100	4,54 €
SHN-5/BR/B	M5	0,80	4	8	100	5,74 €
SHN-6/BR/B	M6	1,00	5	10	100	10,81 €
SHN-8/BR/B	M8	1,25	6,5	13	100	22,48 €

All dimensions in mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel


cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

193

Altri prodotti...



TBL

Mini tavola di
posizionamento a vite
metrica, Piastra



HSS

Vite a spalla di
precisione ISO7379,
Acciaio trattato classe
12.9



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con
base lamiera Ø80, Ø
80



CFF

Testa a snodo
femmina DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo



H2

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata



CMA

Vite ad occhio,
Acciaio



PDD

Pressore a molla
sensore di
rilevamento, Con asta
di comando per int...



SRG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
96mm a 121,7mm



DKN

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 0.4 a



RPCtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -



BPPEBLU

Sfera portante Agro,



CHAL3

Cerniera piana,
Alluminio

Prodotti correlati



VTHbr

Vite a testa esagonale
- DIN933, Ottone



WINGbr

Vite ad alette DIN316,
Ottone DIN 316



WINGbrEcro

Dado ad alette per
serraggio manuale
DIN315, Ottone DIN
315



SHWbr

Rondella semplice -
DIN125, Ottone