


Hexagonal nut **DIN934**

Brass

SHNBR

- Nut conforming to DIN934
- Material:
Brass



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	11+
Disc.	Net	-10%	On request

Part N°	ØM	Pitch	L	A/F		Price each
				Across flats	Qty/pack	
SHN-4/BR/B	M4	0,70	3,2	7	100	4,54 €
SHN-5/BR/B	M5	0,80	4	8	100	5,74 €
SHN-6/BR/B	M6	1,00	5	10	100	10,81 €
SHN-8/BR/B	M8	1,25	6,5	13	100	22,48 €

All dimensions in mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

193

Altri prodotti...



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



TOC

Testa orientabile, Corta



GLT2-17

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura, Estensione parziale



RTL450

Calettatore di bloccaggio, Coppia elevata



BSCm

Manopola, Con coppia regolabile



SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio



BPFss

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox, Inox



PCS25ECO

Pignone a catena - acciaio, 6.35mm



PRES2HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 200kg



UGH16

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø12 e Ø16

Prodotti correlati



VTHbr

Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone



WINGbr

Vite ad alette DIN316, Ottone DIN 316



WINGbrEcro

Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315



SHWbr

Rondella semplice - DIN125, Ottone