

Vite a spalla inox 416



SHss

Inox pretrattato 850-1000N/mm²


- Materiale:

- Inox 416 pretrattato 26-32 HRC
- Funzione di centraggio e serraggio
- T° d'utilizzo fino a +430°C
- Cava esagonale
- Resistenza alla trazione 850-1000 N/mm²



Utilizzo

- Ambiente difficile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura		SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
	ØM	SD								
SHSS3-4	M3	3,987	4,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,45 €
SHSS3-5	M3	3,987	5,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,45 €
SHSS3-6	M3	3,987	6,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,45 €
SHSS3-8	M3	3,987	8,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,45 €
SHSS3-10	M3	3,987	10,013	6	3	4	2,0	1,6	✓	15,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura								Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
	ØM	SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD		
SHSS4-4	M4	4,987	4,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,45 €
SHSS4-5	M4	4,987	5,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,45 €
SHSS4-6	M4	4,987	6,013	8	4	5	2,5	2,0	-	15,45 €
SHSS4-8	M4	4,987	8,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,45 €
SHSS4-10	M4	4,987	10,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	15,45 €
SHSS4-12	M4	4,987	12,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,63 €
SHSS4-14	M4	4,987	14,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,63 €
SHSS4-16	M4	4,987	16,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,63 €
SHSS4-20	M4	4,987	20,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	17,63 €
SHSS4-25	M4	4,987	25,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	22,04 €
SHSS4-30	M4	4,987	30,013	8	4	5	2,5	2,0	✓	22,04 €
SHSS5-4	M5	5,987	4,013	10	5	6	3,0	2,4	-	15,45 €
SHSS5-5	M5	5,987	5,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,45 €
SHSS5-6	M5	5,987	6,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,45 €
SHSS5-8	M5	5,987	8,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,45 €
SHSS5-10	M5	5,987	10,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	15,45 €
SHSS5-12	M5	5,987	12,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	17,63 €
SHSS5-14	M5	5,987	14,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	17,63 €
SHSS5-16	M5	5,987	16,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	17,63 €
SHSS5-20	M5	5,987	20,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	25,33 €
SHSS5-25	M5	5,987	25,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	25,33 €
SHSS5-30	M5	5,987	30,013	10	5	6	3,0	2,4	✓	25,33 €
SHSS6-6	M6	7,987	6,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,86 €
SHSS6-8	M6	7,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,86 €
SHSS6-10	M6	7,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,86 €
SHSS6-12	M6	7,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,86 €
SHSS6-16	M6	7,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,86 €
SHSS6-20	M6	7,987	20,013	12	6	11	4,0	3,2	✓	18,86 €
SHSS6-25	M6	7,987	25,013	12	6	11	4,0	3,2	-	50,89 €
SHSS6-30	M6	7,987	30,013	12	6	11	4,0	3,2	-	50,89 €
SHSS6.1-8/SD	M6	9,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	-	17,79 €
SHSS6.1-10/SD	M6	9,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	-	17,79 €
SHSS6.1-12/SD	M6	9,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	-	17,79 €
SHSS6.1-16/SD	M6	9,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	-	21,34 €
SHSS8-8	M8	9,987	8,013	14	7	12	5,0	4,0	-	23,56 €
SHSS8-10	M8	9,987	10,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	23,56 €
SHSS8-12	M8	9,987	12,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	38,48 €
SHSS8-16	M8	9,987	16,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	28,80 €
SHSS8-20	M8	9,987	20,013	14	7	12	5,0	4,0	✓	28,80 €
SHSS8-25	M8	9,987	25,013	14	7	12	5,0	4,0	-	33,24 €
SHSS8-30	M8	9,987	30,013	14	7	12	6,0	4,0	-	28,80 €
SHSS10-12	M10	11,987	12,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	29,00 €
SHSS10-16	M10	11,987	16,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	34,93 €
SHSS10-20	M10	11,987	20,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	29,00 €
SHSS10-25	M10	11,987	25,013	20	8	16	6,0	4,8	✓	29,00 €
SHSS10-30	M10	11,987	30,013	20	8	16	6,0	4,8	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio femmina



PCLA_T

Maniglia a ripresa - maschio, Plastica



PLM-C

Magnete cilindrico di fermo, Magnete di fermo cilindrico



BSB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0.25 a 0.37kW



SSG1_304L

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



CMA

Vite ad occhiello, Acciaio



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile



HW_HT

Guida su semi-binari, Binario



GE

Chiusura a leva, Miniature



INSTool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



RBGtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia

Prodotti correlati



HSS

Vite a spalla di precisione ISO7379, Acciaio trattato classe 12.9



SHS

Vite a spalla inox 303, Inox 303



SHN

Dado esagonale - DIN934, Inox A2



HSSss

Vite a spalla di precisione inox ISO7379, Inox ISO 7379