Tavola lineare DryLin®


SHTC


Nessuna manutenzione


- Materiali:
  Albero: alluminio anodizzato duro
  Vite trapezoidale: acciaio C15
  Cuscinetti e film lisci: Iglidur® J
  Dado: Iglidur® W300

Vantaggi

- La soluzione non richiede alcun tipo di manutenzione
- Assenza di corrosione
- Molto leggero
- Dado per vite trapezoidale in polimeri alte prestazioni
- Traverse e carrelli in alluminio anodizzato







Riferimenti	A -0,3	Al -0,3	H	E1 +/-0,15	E2 +/-0,15	L	R	F	lt	tk	ts	tg
SHTC-12	85	30	34	70	73	90	42	4	30	11	6,6	M8
SHTC-20	130	36	48	108	115	108	72	2	36	15	9,0	M10
SHTC-30	180	50	68	150	158	150	96	4	50	20	13,5	M16

Riferimenti	kt	S	sk	sg	kq	d	T	L2	d2 (h9)	ha
SHTC-12	6,4	6,3	10	M6	6,0	12	TR10x2	17	TR10x2*	18
SHTC-20	8,6	6,4	11	M8	7,0	20	TR18x4	26	12	23
SHTC-30	12,6	11,0	18	M12	10,6	30	TR24x5	38	14	36

** TR10x2 fornito con uscita vite a passo trapezoidale non lavorata*



Non richiede manutenzione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	Carico assiale max. Statico (N)	Dinamico (MPaxm/s) cuscinetto assiale	Dinamico (MPaxm/s) dado trap.	Carico radiale Statico (N)	Dinamico (N)
SHTC-12	700	0,23	0,08	1400	1000
SHTC-20	1600	0,23	0,08	3200	3000
SHTC-30	2500	0,23	0,08	5000	5000

Riferimenti	Velocità massima della vite (g/min)	Frontale (m/min)	Corsa (mm)	Prezzo unit. da 1 a 4
SHTC-12-100	500	1,0	100	359,18 €
SHTC-12-250	500	1,0	250	377,47 €
SHTC-12-500	500	1,0	500	408,00 €
SHTC-12-1000	500	1,0	1000	su richiesta
SHTC-20-100	300	1,2	100	490,16 €
SHTC-20-250	300	1,2	250	523,34 €
SHTC-20-500	300	1,2	500	578,70 €
SHTC-20-1000	300	1,2	1000	689,37 €
SHTC-30-100	220	1,1	100	699,62 €
SHTC-30-250	220	1,1	250	748,15 €
SHTC-30-500	220	1,1	500	829,00 €
SHTC-30-1000	220	1,1	1000	1068,50 €

Altri prodotti...


PSG05

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato


BOX-TOR-G

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm a 30.20 x...


BH01

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggo : pressione e colla


CHA_GC_9SS

Cerniera a bandiera inox, A saldare


HW_HT

Guida su semi-binari, Binario


F7-SF-SM

Visualizzatore multifunzione, Supporto - montaggio ortogonale


PCS_PA6

, 9.525mm (DIN 06B-1)


MBEX

Riduttore manuale, Manovella estremità esagonale


TTBSS

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto , Inox


CLB_T

Maniglia a ripresa, Zamak


CLSCLP

Forcella serie corta, Corta acciaio


CM

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Combination spanner

Prodotti correlati


SHTP

Tavola lineare Drylin®, Economica