Rondella semplice DIN 125

AccDINInxStock

SHW WM

Acciaio o inox A2

- **A *norma* DIN 125**
- *Materiali:*
  Acciaio zincato
  Inox A2 303/304 (T° d'utilizzo: fino a +430°C)




Opzioni

- *Disponibile in inox 316 (A4)*

Info

- *Confezione: la quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Per vite filettatura ØM	ØD	L	N. di rondelle per conf.	Stock*	Prezzo unit. 1 a 5
Acciaio						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✔	4,38 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✔	2,58 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✔	2,73 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✔	3,12 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✔	3,90 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✔	3,05 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✔	4,41 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✔	5,16 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✔	13,39 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✔	19,46 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✔	11,72 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✔	19,63 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✔	4,48 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✔	6,20 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✔	8,96 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✔	20,37 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✔	17,30 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✔	34,12 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✔	29,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✔	35,00 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,79 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✔	49,01 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*