

Corpo filettato da M8X1,0 a M20x1,5

SLBS


- Pistoncino di posizionamento manuale
- Esiste in 4 versioni
- Materiali:
Corpo: inox 303- Dito: inox 420 temprato
- Finitura:
Brunito, rettificato
Manopola a fungo
Lucidatura elettrolitica

Tirare la manopola per sbloccare




Info.


- I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali. Lo sblocco del puntale di posizionamento si ottiene tirando la manopola




Posizione a riposo Posizione tirato




Forma A :
senza tacca di fermo
senza contro-dado



Forma B :
senza tacca di fermo
con contro-dado



Forma C :
senza tacca di fermo
senza contro-dado



Forma D :
con tacca di fermo
con contro-dado

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10% Su richiesta		

Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	Carico della molla			Prezzo unit. da 1 a 5	
											F x iniziale 30°	F1 (N)	F2 (N) Stock*		
SLBS8-A	4	M8 x 1,0	18	43,0	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	20,70 €
SLBS8-B	4	M8 x 1,0	18	43,0	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	22,80 €
SLBS8-C	4	M8 x 1,0	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	24,87 €
SLBS8-D	4	M8 x 1,0	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	27,25 €
SLBS10-A	5	M10 x 1,0	21	50,0	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	19,68 €
SLBS10-B	5	M10 x 1,0	21	50,0	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	21,77 €
SLBS10-C	5	M10 x 1,0	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	-	23,71 €
SLBS10-D	5	M10 x 1,0	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	25,94 €
SLBS12-A	6	M12 x 1,5	25	59,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	23,26 €
SLBS12-B	6	M12 x 1,5	25	59,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	25,55 €
SLBS12-C	6	M12 x 1,5	25	52,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	28,04 €
SLBS12-D	6	M12 x 1,5	25	52,0	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	30,61 €
SLBS16-A	8	M16 x 1,5	33	77,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	30,85 €
SLBS16-B	8	M16 x 1,5	33	77,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	34,11 €
SLBS16-C	8	M16 x 1,5	33	68,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	38,09 €
SLBS16-D	8	M16 x 1,5	33	68,0	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	41,73 €
SLBS20-A	10	M20 x 1,5	33	83,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	-	52,72 €
SLBS20-B	10	M20 x 1,5	33	83,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	✓	56,42 €
SLBS20-C	10	M20 x 1,5	33	74,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	-	73,42 €
SLBS20-D	10	M20 x 1,5	33	74,0	28	12	25	10	22	30	2,6	15	40	✓	77,33 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SUPCC

Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio, Con ghiera



DIA

Pistoncino a molla, con anello



BMM

Manopola, zigrinata



MAC

Moschettone DIN5299 acciaio, Acciaio



gt64

Chiusura a farfalla, Tolleranze di montaggio normali



PRF_ECL

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Acciaio



PT882

Pignone di trazione, Serie 882




CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



P60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



PF40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata,



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

Prodotti correlati



SLBE

Pistoncino a molla, Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB



SDC

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



SDCcs

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T