

New

Toggle clamps



Round faced nut

SLH-M

- Nut for toggle clamps
- Material : steel
- Finish : oxidised

Advantage

- Nut can be welded in place

NEW !

DISCOUNTS

Qty	1+	6+	15+	20+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	H	ØD1	SW	R	Price each 1 to 5
SLH-M4	M4	5,2	8	7	7	2,57 €
SLH-M5	M5	6,7	10	9	9	2,70 €
SLH-M6	M6	9,5	13,5	12,2	10	2,96 €
SLH-M10	M8	12,8	18	15,3	12	3,60 €
SLH-M10	M10	12,1	20	18,2	14	3,60 €
SLH-M12	M12	14,8	23	20	16	3,91 €

Altri prodotti...




PTA40ssEB
Articulated foot whit
sheet metal base
Ø40, 3000N



NCT_AT
Giunto di
collegamento, Ad
angolo variabile



BHC
Vite a testa bombata
BHC , Inox A2



RTN
Giunto Bowex ®, a
dentatura bombata,
Nylon



HRV
Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello



VDSCB
Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Piastri di base per il
blo...



PSG35
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



BOX-CS
Fascette di serraggio,
Valigetta di fascette
acciaio




PMB
Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base ovale



RPCpl
Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
Poliammide



PLA
Magnete, Magnete
piatto con foro
maschiato



T5courroie
Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



SLHHlok
Bloccaggio a leva, A
leva orizzontale / base
orizzontale



SLHVlok
Bloccaggio a leva, A
leva orizzontale / base
verticale