



# Attrezzo di bloccaggio a **leva orizzontale** **Acc**

## SLH Per immobilizzazione tramite pressione

- In acciaio galvanizzato e cromato
- Puntale di serraggio e dadi fosfatati
- Rivetti: inox
- Impugnatura: plastica resistente agli oli
- Con piede in squadra e puntale di serraggio fisso

### Opzione

- Squadra di fissaggio (consultateci)



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Angolo d'apertura del braccio di serraggio Pos. 1	Angolo d'apertura dell'impugnatura Pos. 1	Forza manuale (N)	Forza manuale F1(N)	Forza di serraggio F3 (N)
SLH-0075	90°	75°	80	750	320
SLH-0150	90°	80°	140	1500	650

Codice	A	A1	A2	B	B1	B2	B4	C	C1	D	H	L	L1	M	Prezzo unit. da 1 a 5
SLH-0075	13,5	25	5,7	16,8	27	16	-	19	9,5	5,2	38	108	24,5	M5x35	23,12 €
SLH-0150	26,0	38	6,0	28,0	40	20	22	25	14,0	5,5	53	155	38,0	M6x50	27,24 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



G1

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



DXH

Spina cilindrica filetto  
interno, estraibile DIN  
7979D



H0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare,  
Sfilabile



FBL6000\_K1

Spazzola al metro  
fibre PA6 da Ø0,2 a  
Ø0,3, Poliammide  
nero 6 - pi...



BPM\_LOK

Pressore a molla con  
intaglio e puntale a  
sfera, LONG-LOK -  
Inox 303



PCS37K

Pignone a catena  
dentatura temprata,  
9.525mm (DIN06B-1)



DBL880

Rotella per catena,  
Serie 880 e 881



BOX-WM

Rondella semplice -  
DIN125, Valigetta di



PRF\_T

Squadra di giunzione,  
Angolare di rinforzo



GTC

Rullo tendicinghia, Per  
applicazioni correnti



CHAU

Cerniera ad avvitare,  
270°

## Prodotti correlati



SLHHlok

Bloccaggio a leva, A  
leva orizzontale / base  
orizzontale