
Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale Acc


SLH Per immobilizzazione tramite pressione

- ***In acciaio galvanizzato e cromato***
- *Puntale di serraggio e dadi fosfatati*
- *Rivetti: inox*
- *Impugnatura: plastica resistente agli oli*
- *Con piede in squadra e puntale di serraggio fisso*

Opzione

- *Squadra di fissaggio (consultateci)*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Angolo d'apertura del braccio di serraggio Pos. 1	Angolo d'apertura dell'impugnatura Pos. 1	Forza manuale (N)	Forza manuale F1(N)	Forza di serraggio F3 (N)
SLH-0075	90°	75°	80	750	320
SLH-0150	90°	80°	140	1500	650

Codice	A	A1	A2	B	B1	B2	B4	C	C1	D	H	L	L1	M	Prezzo unit. da 1 a 5
SLH-0075	13,5	25	5,7	16,8	27	16	-	19	9,5	5,2	38	108	24,5	M5x35	23,12 €
SLH-0150	26,0	38	6,0	28,0	40	20	22	25	14,0	5,5	53	155	38,0	M6x50	27,24 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Rinvio angolare, fino a 128 Nm



Cerniera (tutto inox), A saldare



Terminale rapido per cavi, A occhio



, 9.525mm (DIN 06B-1)



Piede fissabile speciale agroalimentare, Stainless steel - 3-A



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



Cerniera ad avvitare, Hinge



Piede fisso, Livellamento per piccoli elementi



Guida con spazzola, Spazzola



Cuscinetto a flangia ovale in ghisa, Ghisa



Feet, For CHB gearbox



Rinvio angolare, fino a 70 Nm

Prodotti correlati



Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - inox



Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - acciaio



Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante orizzontale - acciaio



Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - acciaio