


# Supporto per vite trapezoidale



## SLS

## Montaggio semplice

- **Supporto per viti LFM102, LFM184 o LFM245**
- Senza lubrificazione né manutenzione
- Attrito scarso
- Preciso e senza gioco
- **Materiale**  
Alluminio anodizzato  
Film in Drylin® R  
Anello di serraggio in acciaio  
(su supporto fisso)






### Applicazione

- Tavola lineare




### Assemblaggio

È necessaria la lavorazione di un'estremità (diam. d1) per gli SLS184 e SLS245

#### Supporto fisso



#### Supporto flottante




### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Codice	Per vite	A	H	E1	E2	E3	E5	E6	It	kt	tk	ts	d1	ha	S1	S2	S3	Massa		Prezzo unit.
																		(g)	Da 1 a 4	
<b>Supporto flottante</b>																				
SLS102-LL	Tr10x2	50	32	36	27	6,5	40	20	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	M4	M6	115		63,17 €
SLS184-LL	Tr18x4	72	46	54	27	13,5	40	20	36	8,6	15	9,0	12	23	M10	M4	M6	295		87,79 €
SLS245-LL	Tr24x5	94	64	70	27	22,5	40	20	50	13,0	20	13,5	14	32	M16	M4	M6	725		130,40 €
<b>Supporto fisso</b>																				
SLS102-FL	Tr10x2	50	32	36	-	-	-	-	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	-	-	88		105,70 €
SLS184-FL	Tr18x4	72	46	54	-	-	-	-	36	8,6	15	9,0	12	23	M10	-	-	205		148,39 €
SLS245-FL	Tr24x5	94	64	70	-	-	-	-	50	13,0	20	13,5	14	32	M16	-	-	525		273,57 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MO

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



BOX-CSss

Fascette di serraggio, Valigetta di fascette inox



ACLBS

Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...



LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio



PVL

Volantino a lobi, Poliammide



CHAEpac

Square decorative screwed hinges, carbon fibre reinforced



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50




BPHT

Sfera portante fissaggio con perno filettato, Forte



PTGT

Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale



BLHM70

Rinvio angolare, fino a 128 Nm



PGMT

Maniglia a ponte a fissaggio anteriore, Inox

## Prodotti correlati




LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto



SLS

Supporto per vite trapezoidale, Supporto Drylin® flottante



LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto