

# Attrezzo di bloccaggio a **leva verticale**

## SLV Per immobilizzazione tramite pressione

### - 2 materiali a scelta

#### - Materiali:

Corpo:

**SLV:** acciaio galvanizzato e cromato

**SCH/SS:** inox 18.9 (303)

Rivetti: inox

Puntale di serraggio e dadi fosfatati

Impugnatura: plastica resistente agli oli

#### - Con piede in squadra e puntale di serraggio regolabile

**versione in  
acciaio o inox**



### **Vantaggi**

- Possibilità di modificare l'angolo dei bracci di serraggio e dell'impugnatura regolabile muovendo il fermo di apertura.

### **Opzioni**

- Squadra di fissaggio (consultateci)




Esempio d'uso

Codice		Angolo d'apertura del braccio di serraggio			Angolo d'apertura dell'impugnatura			A1	B1	H
Acciaio	Inox	Pos.1	Pos.2	senza perno	Pos.1	Pos.2	senza perno			
SLV-0075	SLV-0075SS	130°	-	160°	90°	-	100°	25	34	94
SLV-0100	-	95°	-	185°	65°	-	105°	29	34	98
SLV-0150	SLV-0150SS	95°	-	185°	75°	-	110°	27	38	121
SLV-0200	-	105°	-	175°	70°	-	95°	35	42	135
SLV-0250	SLV-0250SS	95°	125°	160°	70°	85°	100°	35	45	175
SLV-0300	-	105°	-	160°	65°	-	90°	43	53	186
SLV-0350	-	90°	120°	180°	70°	80°	110°	50	64	220
SLV-0450	-	90°	125°	180°	70°	85°	110°	53	64	228
SLV-0550	-	90°	120°	180°	65°	80°	110°	76	95	312

Codice		Forza manuale	Forza di ritenuta		Forza di serraggio		C	C1	L1
Acciaio	Inox	(N)	F1(N)	F2(N)	F3(N)	F4(N)			
SLV-0075	SLV-0075SS	80	700	1100	500	750	16	9,0	32
SLV-0100	-	80	700	1000	500	800	22	9,5	38
SLV-0150	SLV-0150SS	120	1350	1650	800	1050	23	11,0	43
SLV-0200	-	100	1000	2200	950	1350	30	12,7	44
SLV-0250	SLV-0250SS	190	1000	2800	900	1700	32	17,5	75
SLV-0300	-	130	2000	3700	900	1850	34	19,0	100
SLV-0350	-	230	2200	4500	1400	3000	43	22,0	95
SLV-0450	-	260	3200	7000	1400	3000	51	25,0	124
SLV-0550	-	290	3000	8000	1800	3900	84	32,0	156

Dimensioni in mm



**Braccio di serraggio aperto per SLV-0100, SLV-0200 e SLV-0300**

**Dimensioni dei fori per codice SLV-0100**

**Dimensioni dei fori per codice SLV-0200**

**Dimensioni dei fori per codice SLV-0300**


## SCONTI PER QUANTITÀ

<b>Qtà</b>	1+	6+	15+	20+
<b>Sc.</b>	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	A2	A3	B	B3	B4	D	L	M	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
<b>Acciaio</b>											
SLV-0075	16,0	5,0	-	24,0	5,5	-	4,4	57	M5x35	✓	20,29 €
SLV-0100	16,0	6,0	14,0	24,0	5,5	17,5	4,8	67	M5x35	✓	20,05 €
SLV-0150	12,7	7,0	-	27,0	6,4	-	5,1	70	M6x50	✓	23,12 €
SLV-0200	19,0	8,0	12,7	27,0	6,3	25,0	5,5	79	M6x50	✓	23,12 €
SLV-0250	19,0	8,0	-	32,0	8,8	-	7,1	110	M8x60	✓	35,74 €
SLV-0300	25,0	9,0	19,0	34,5	8,8	-	8,0	143	M8x60	✓	43,00 €
SLV-0350	32,0	9,0	-	45,0	10,6	-	8,3	145	M10x80	✓	48,02 €
SLV-0450	32,0	10,0	-	45,0	12,7	-	8,7	177	M12x100	✓	61,03 €
SLV-0550	51,0	12,5	-	70,0	16,5	-	12,3	232	M16x150	-	81,90 €
<b>Inox</b>											
SLV-0075SS	16,0	5,0	-	24,0	5,5	-	4,4	57	M5x35	✓	51,38 €
SLV-0150SS	12,7	7,0	-	27,0	6,4	-	5,1	70	M6x50	✓	66,02 €
SLV-0250SS	19,0	8,0	-	32,0	8,8	-	7,1	110	M8x60	✓	92,37 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



TBL

Mini tavola di  
posizionamento a vite  
metrica, 1kg



BH02

Cuscinetto radiale  
flangiato, Montaggio  
con circlips



ERC

Terminale rapido per  
cavi, A forcella



SER69K-CLE

Chiusura 1/4 di giro  
per agroalimentare,  
Chiave




RFK48B

Riduttore ipoide inox,  
fino a 350 Nm




HK

Accessorio di  
serraggio manuale,  
Serraggio manuale  
LWL



G0

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



M1

Coppia ruota e vite  
senza fine , Plastica  
lavorata (delrin)



P70

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
350 Nm



RAM35

Riduttore manuale,  
Rinvio angolare



BOX-TOR-MAX

Valigetta di  
guarnizioni toriche in



WJUM20

Pattino Drylin® W,  
Pattino

## Prodotti correlati



SLV

Attrezzo di bloccaggio  
a leva verticale, A  
leva verticale - acciaio



SLVHlok

Bloccaggio a leva, A  
leva verticale / base  
orizzontale