






- Alberi di supporto alle estremità
- La tavola lineare comprende 2 alberi di precisione tol. h6 2 supporti per albero, 4 boccole a sfere massicce KBWW, 1 piatto mobile
- Materiale :
Piatte e supporti: in alluminio
Alberi e boccole: acciaio



CON 4 BOCCOLE A SFERE



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	d	A	H	M vite interasse piatto	E	H	u	S	t
SMLS-12	12	85	32	73	42	16	5,3	M60	13
SMLS-16	16	100	36	88	54	18	5,3	M60	13
SMLS-20	20	130	46	115	75	23	6,4	M80	18
SMLS-25	25	160	56	140	88	28	8,4	M10	22
SMLS-30	30	180	64	158	96	32	10,5	M12	26
SMLS-40	40	230	80	202	122	40	13,5	M16	34
SMLS-50	50	280	96	250	152	48	13,5	M18	34

Codice	C	F	o	B	N vite interasse estremità	Lunghezza L (mm)	Prezzo unit.
SMLS-12	34	18	6,6	14	70	1000	243,14 €
SMLS-16	38	20	9,0	18	82	1000	292,52 €
SMLS-20	48	25	11,0	20	108	1000	368,03 €
SMLS-25	58	30	13,5	25	132	1000	521,60 €
SMLS-30	67	35	13,5	25	150	1000	747,32 €
SMLS-40	84	44	17,5	30	190	1000	1 158,38 €
SMLS-50	100	52	17,5	30	240	1000	Su richiesta


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



INS150

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Con colletto - filetto largo



QNU

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno libero




BAGTr

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio



MET

Cuscinetto cilindrico, Bronzo autolubrificante METAFRAM



LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto



PW_PWG05

Vite senza fine di precisione, Inox



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



BPPL

Mini sfera portante a incastro, A incastro



PRF_ECL

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Inox



PTA40

Articulated foot with solid base foot Ø 40, 3000N



UCF_PBT

Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304

Prodotti correlati



BPQ

Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings